

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimasyS - échangeur latéral air/eau - 2500w - 230v - 50/60hz

NSYCEW2K5

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimasyS
Nom du produit	ClimasyS CE
Type de produit ou équipement	Échangeur air-eau
Type de montage	Côtés de l'enveloppe
Puissance de refroidissement	2500 W

Complémentaires

Pression	5 bar pour l'eau
Chute de pression	0,3 bar
Débit d'eau	Circuit interne: 500 l/h
Débit nominal	Circuit externe: 860 m3/h
Type de commande	Thermostat
Plage de réglage de la température	20...46 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	À l'extérieur du boîtier: 1...70 °C À l'intérieur du boîtier: 20...60 °C
Fluide contrôlé	Eau
Type de raccordement hydraulique	G 1/2 (femelle)
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz
[In] courant nominal	0,33 A
Puissance consommée en W	80 W
Hauteur	Externe : 901 mm
Largeur	Externe : 398 mm
Profondeur	Externe : 137 mm
Poids du produit	19 kg
Niveau sonore	58 dB se conformer à EN/ISO 3746
Type de protection	Protection thermique: T 2 A
Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne) IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe)
Certifications du produit	CE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Règlement Européen	2004/108/EC - compatibilité électromagnétique 2006/42/CE - machine 2006/95/CE - directive basse tension
Normes	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	21,500 cm
Largeur de l'emballage 1	45,000 cm
Longueur de l'emballage 1	100,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	20,000 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	117,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	165,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Oui

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.