锂电池/钠离子电池 UN38.3 试验概要 Test Summary

项目编号：SEKQD202506120906

单位信息 Company Information	
委托单位 Consignor	惠州市优聚锂能科技有限公司 HUIZHOU ADVANCED POLYMER BATTERY TECHNOLOGY CO., LTD.
生产单位 Manufacturer	惠州市优聚锂能科技有限公司/ HUIZHOU ADVANCED POLYMER BATTERY TECHNOLOGY CO., LTD. 惠州市博罗县园洲镇禾山村园洲大道隆昌工业园 B 栋 / Building B, Longchang Industrial Park, Yuanzhou Avenue, Heshan Village, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou CITY, CHINA. 电话/Tel：+86-13543275738　　邮箱/Mail：497377809@qq.com 网址/Website：WWW.APBBATTERY.COM
测试单位 Test Lab	深圳市通测检测技术有限公司/Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd. 广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区稔山工业区振昌胶粘制品厂 2101、2201/2101 & 2201, Zhenchang Factory, Renshan Industrial Zone, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China 电话/Tel：400-6611-140　　邮箱/Mail：service@tct-lab.com 网址/Website：http://www.tct-lab.com

电池信息 Battery Information			
名称 Name	锂离子电池 Li-ion Battery	电池/电芯类别 Battery/Cell Classification	单电芯锂离子电池 Single Cell Li-ion Battery
型号 Type	103035	商标 Trademark	/
额定电压 Normal Voltage	3.7V	额定容量 Rated Capacity	1000mAh
额定能量 Watt-hour rating	3.7Wh	外观/Appearance	银色近长方体 Approximate Silver Cuboid
质量/Mass	20.923g	锂含量/Li Content	不适用 N/A

测试信息 Test Information			
测试报告编号 Test Report Number	TCT250603B020	测试报告签发日期 Date of Test Report	2025. 06. 09
测试标准 Edition of UN Manual of Tests and Criteria Used	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3		

T.1：高度模拟 Altitude Simulation	通过 Pass	T.2：温度试验 Thermal Test	通过 Pass	T.3：振动 Vibration	通过 Pass
T.4：冲击 Shock	通过 Pass	T.5：外部短路 External Short Circuit	通过 Pass	T.6：撞击/挤压 Impact/Crush	通过 Pass
T.7：过度充电 Overcharge	通过 Pass	T.8：强制放电 Forced Discharge	通过 Pass	/	
UN38.3.3.1(f)或/or UN38.3.3.2(d)	不适用 N/A	UN38.3.3.1(g)或/or UN38.3.3.2(e)		不适用 N/A	
备注 Note	/				

签名 Signatory 职务 Title	刘振振 工程师	签发日期 Issued Date	2025-06-12