


CARACTERÍSTICAS

- Arandelas de sellado planas métricas de nylon 6.6, natural
- Proporciona aislamiento eléctrico
- Ideal para usar como superficie de sujeción
- No corrosivo
- Buena resistencia química
- Varios tamaños disponibles
- El nylon 66 presenta una gran resistencia y resistencia a temperaturas extremas: ideal para aplicaciones químicas y eléctricas
- Puede resistir un buen desgaste y desgarrado y movimiento sin dañar ni comprometer

Arandela de grifo de nylon simple M4, grosor de 0,8 mm

Código RS: 525-745



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto

Gama RS Pro de arandelas de sellado de grifo de nylon blancas y planas en tamaños de M2 a M12 que están diseñadas para distribuir la fuerza de la cabeza del tornillo de un tornillo o tuerca en una superficie más grande. Estas arandelas de nylon proporcionan una excelente solución económica entre casquillo y equipo con aislamiento eléctrico y buena resistencia química. También son no abrasivas y ligeras en comparación con las metálicas las arandelas y absorben mejor los golpes y el ruido, lo que se traduce en menos ruido cuando se utiliza en el equipo

Las opciones de arandelas incluyen los siguientes tamaños:

[528-154](#) - M2
[528-160](#) - M2.5
[525-739](#) - M3
[525-745](#) - M4
[525-751](#) - M5
[528-176](#) - M6
[280-521](#) - M8
[280-537](#) - M10
[280-543](#) - M12

Especificaciones generales

Para tamaño de tornillo/perno	M4
Material	Nylon 66
Acabado	Sencillo
Aplicación	Aislamiento eléctrico; uso de automoción; acristalamiento; iluminación; uso marino; fontanería
Color	Natural

Especificaciones mecánicas

Diámetro exterior	9mm
Diámetro interior	4.3mm
Grosor	0.8mm
Peso	0.01kg

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones

CE / UR / cur

RS Stock No.	Inside Diameter	Outside Diameter	Thickness
525739	3.2mm	8mm	0.8mm
525745	4.3mm	9mm	0.8mm
525751	5.3mm	11mm	1mm