


MHF2, Pince pneumatique à 2 doigts, profil étroit

MHF2-8D1

Fiche technique

General series information

- Alésage (mm) : 8, 12, 16 et 20.
- Courses de 4 mm à 40 mm.
- Détecteurs compacts pouvant être montés directement.



Pince, prise externe, double effet avec aimant intégré sur le piston

Spécifications standards

Alésage	8 mm
Course d'ouverture et fermeture	1 (Course milieu)
Option du corps	Monté dans le sens axial
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Option	Sans
Côté du réglage de la course	Sans
Largeur réglable de la course	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 ºC
Température minimum du fluide	-10 ºC (hors gel)
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.15 MPa
Température ambiante max.	60 ºC
Température ambiante min.	-10 ºC (No freezing)
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	M3
Pneumatic exhaust connection	M3
Répétitivité	± 0.05 mm

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.


SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr


Lubrification	Sans lubrification
Type de pince	Parallèle
Nombre de doigts	2
Mode de fonctionnement	Double effet
Fréquence maxi d'utilisation	120 c.p.m.
Effort de maintien effectif par doigt (0.5 MPa)	19 N
Course ouverture/fermeture (deux côtés)	16 mm
Poids	0.088 Kg


Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.


SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr


Dimensions












Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Constructions



Nomenclature

Rep.	Description	Matière	Remarque
1	**Corps**	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	**Piston**	Acier inox	
3	**Joint**	Acier inox	Traitement à chaud
4	**Rail de guidage**	Acier inox	Traitement à chaud
5	**Doigt**	Acier inox	Traitement à chaud
6	**Butée de roulement**	Acier inox	
7	**Pignon**	Acier carbone	Nitruré
9	**Obturateur B**	Alliage d'aluminium	Anodisé
10	**Obturateur C**	Alliage d'aluminium	Anodisé

Nomenclature

Rep.	Description	Matière	Remarque
11	**Rondelle**	Uréthane	
12	**Clip**	Acier inox	
13	**Crémaillère**	Acier inox	Nitruré
14	**Aimant**	Terre rare	Nickelé
15	**Billes**	Acier de guidage	
17	**Roulement**	Acier de guidage	
18	**Roulement à aiguilles**	Acier de guidage	
19	**Pion cylindrique**	Acier inox	
20	**Joint de piston**	NBR	
21	**Joint**	NBR	

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue	MHF2-B_FR.pdf
Operation manuals	OM_MHF2_OMF0021EN-A.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr