

**Hauptmerkmale**

|  |  |
|--|--|
| Baureihe                               | TeSys  |
| Produktname                            | TeSys LG   |
| Kurzbezeichnung des Geräts             | LG8K   |
| Produkt- oder Komponententyp           | Eingebauter Direktwendestarter   |
| Geräteanwendung                        | Sicherheit   |
| Nutzungskategorie                      | AC-3   |
| Geräteaufbau                           | Wendeschütze<br>Leistungsschalter  |
| Motorleistung (kW)                     | 0,25 KW bei 220/230 V AC 50/60 Hz<br>0,55 KW bei 400/415 V AC 50/60 Hz<br>0,55 kW bei 440 V AC 50/60 Hz              |
| Einstellbereich für thermischen Schutz | 1...1,6 A  |
| Bemessungsbetätigungsspannung [Uc]     | 380/400 V AC 50/60 Hz  |
| Betätigungsart                         | Drucktaste AUS schwarz O<br>Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II<br>Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot |

**Zusatzmerkmale**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Breite                 | 175 mm  |
| Höhe                   | 165 mm  |
| Tiefe                  | 146 mm  |
| Produktgewicht         | 1,64 kg   |
| Kabeleinführungsnummer | 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben<br>4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 unten |

**Montage**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Normen                  | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1            |
| Produktzertifizierungen | CE[RETURN]UKCA                          |
| Schutzzart (IP)         | IP55 entspricht IEC 60529 (für Gehäuse) |
| Schutzzart (IK)         | IK07 entspricht IEC 60529               |
| Material                | Polykarbonat                            |
| Umgebungseigenschaften  | Standardumgebung                        |

**Nachhaltigkeit**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH-Verordnung           | <input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration   |
| EU-RoHS-Richtlinie         | Konform mit Ausnahmen   |
| Mercury free               | Ja  |
| RoHS exemption information | <input checked="" type="checkbox"/> Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China  | <input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China  |
| WEEE                       | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |