



Protection thermique

TEMPDEX 720

Température pouvant atteindre 250°C | Milieux secs



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU B

EN 388



4X32B

EN 407



X2XXXX

ISO 13997
7 N (714 g)

CATÉGORIE 2

Dextérité EN ISO
21420: 5/5



Dextérité et résistance coupure pour une protection thermique optimisée

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Des fibres d'aramide tricoté qui assure la protection coupure.



Protection thermique

- Protection thermique jusqu'à 250°C (*À 125°C, les picots antidérapants situés sur la paume peuvent se dégrader)



Durabilité

- Durée de vie prolongée : bonne résistance à l'abrasion



Productivité

- Enduction nitrile pour faciliter le travail en milieu huileux.



Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Bon grip

- Un motif à picots pour assurer un bon grip

INDUSTRIES

- Construction: Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires
- Industrie du caoutchouc
- Industrie des céramiques et des plastiques, industrie des matériaux composites
- Métallurgie

APPLICATIONS

- Maintenance de tuyauteries, canalisations
- Vulcanisation, démoulage, calandrage...
- Manipulation de matériaux composites après cuisson
- Travail de pièces chaudes, coupantes et huileuses



Protection thermique

TEMPDEX 720

Température pouvant atteindre 250°C | Milieux secs

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
4 X 3 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion

EN407	DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Résistance aux grosses projections de métal en fusion
	Petites projections de métal fondu
	Résistance à la chaleur radiante
	Résistance à la chaleur convective
	Résistance à la chaleur de contact
	Propagation de flamme

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Tricot protection thermique
Jauge	10
Finition extérieure	Picots
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Orange
Longueur (cm)	24-28
Tailles	7 9 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.6E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.5E+11 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 72 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE