



Tournevis plats isolés 1000V Rotoline Classic

NORMES

NF EN 60900 / CEI 60900
NF ISO 2380-1
NF ISO 8764-1




DESCRIPTION

Les tournevis de la gamme Rotoline possèdent une extrémité de manche parfaitement ronde procurant à l'utilisateur un excellent confort de prise en main et de travail.
Cette extrémité ronde donne la possibilité à l'utilisateur de faire tourner le tournevis dans sa paume sans aucune gêne lors d'utilisations intensives notamment avec des gants d'électriciens.

AVANTAGES

- Manche ergonomique avec revêtement soft haute qualité pour le confort et l'adhérence.
- Lame " Smart Diameter "
Grâce à un décolletage de la lame, il n'y a aucune surépaisseur d'isolant sur la partie supérieure de la lame permettant d'atteindre les vis logées dans des puits fins.
- Chaque tournevis possède une bague de couleur sur son manche.
La couleur de la bague correspond au type de lame du tournevis, cela permet une identification rapide quelque soit la position de rangement.



CARACTERISTIQUES

Lame en acier trempé haute performance : chrome molybdène
Gaine d'isolation solidaire du manche, directement injectée sur la lame.

Référence	Dimensions (Ø lame x longueur lame)
RL1-PL-2X70*	2 x 70 mm
RL1-PL-3X100*	3 x 100 mm
RL1-PL-4X120	4 x 120 mm
RL1-PL-55X100	5,5 x 100 mm
RL1-PL-55X150	5,5 x 150 mm
RL1-PL-65X150	6,5 x 150 mm
RL1-PL-8X150	8 x 150 mm
RL1-PL-8X200	8 x 200 mm
RL1-PL-10X150	10 x 150 mm
RL1-PL-10X250	10 x 250 mm
RL1-PL-12X200	12 x 200 mm

* : ces modèles ne bénéficient pas de la technologie « smart diameter »

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis