


Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD


Application

Version

montage par cylindre de serrage, avec équerre de protection

Données mécaniques

Poids

[g]

389,2

Type de montage

platine; (M12)

Matières

inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: zamac

Accessoires

Fourniture

vis à tête cylindrique: 1 x (M12 x 120 mm)

Ecrus: 2 x M12

rondelles: 2

vis à tête cylindrique: 2 x (M5 x 16 mm)

E21093



Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------