

DISCO 125 X 1,6 X 22,23 A46U

Fe S Cl
($\leq 0,1\%$)

ARTICOLO	Ø 125 mm
TIPOLOGIA	Mola da taglio
FORMA	T41 - PIANA
DIMENSIONI	125 X 1,6 X 22,23
APPLICAZIONE	Acciaio / Acciaio Inox
ABRASIVO	A = Corindone
GRANA	46
DUREZZA	U
LEGANTE ORGANICO	Resina fenolica
VELOCITA' DI UTILIZZO	80 m/sec - 12.250 r.p.m.
RINFORZO	2 Reti di rinforzo: n° 2 Ø124 - 100 g/m ²

CARATTERISTICHE

Tolleranza spessore : +0,3/-0,1 mm	ISO 13942
Tolleranza diametro esterno: $\pm 2,5$ mm	
Sbilanciatura (g): 0,2 $\sqrt{\text{peso mola}}$	EN ISO 6103
Scoppio: > 21.193 r.p.m.	EN12413

Data: 07/01/2026



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001