

Hi-Pin G9 ECO

HI-PIN ECO 240V 42W G9 SV1

0022845



Produkteigenschaften

- Xenon technology
- Less CO2 emissions - ECO Friendly
- Less heat generation than standard G9 capsules - more design freedom for luminaire manufacturers
- Compact size
- Integral safety fuse
- Suitable for use in open luminaires following Luminaire Standard EN 60598-1
- Easy installation with G9 plug-in base
- Transformer free operation
- 100% dimmable
- Average life of 1000hrs or 2000hrs



PRODUKTÜBERSICHT

Bestellnummer	0022845
Lichtfarbe	828 Homelight
Technologie	Halogen
Energieklasse	D
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	2000
Lampenoberfläche	clear
Lampenform	Capsule
Dimmbar	Yes
Verschluss/Sockel	G9
Typ	Capsule
EAN-Code	5410288228457
Ra	100
Strahlwinkel (°)	na
Farbtemperatur (K)	2800
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	625
Watt (Nennleistung) (W)	42
Watt äquivalent (W)	55
Spannung (V)	240

Hi-Pin G9 ECO

HI-PIN ECO 240V 42W G9 SV1

0022845

DATENTABELLE

Allgemeine daten

Bestellnummer	0022845
Technologie	Halogen
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	2000
Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	2000
Energieklasse	D
Energiesparlampe	No
Lampenform	Capsule
Lampenoberfläche	clear
Dimmbar	Yes
Verschluss/Socket	G9
Typ	Capsule
EAN-Code	5410288228457
E-Nummer FI	4740143
E-Nummer SE	8355514
Lange Bezeichnung	Xenon technology. Less CO2 emissions - ECO Friendly. Less heat generation than standard G9 capsules - more design freedom for luminaire manufacturers. Compact size. Integral safety fuse. Suitable for use in open luminaires following Luminaire Standard EN 60598-1. Easy installation with G9 plug-in base. Transformer free operation. 100% dimmable. Average life of 1000hrs or 2000hrs
Produktname	HI-PIN ECO 240V 42W G9 SV1
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0
Startzeit (max) (s)	0.01
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	Instant full light
Betriebsgerät erforderlich	No
Leuchtennennwert	Open
IEC-Referenz	IEC 60357
IEC-Referenz 2	IEC 60432-3
ILCOS-Code	HSGST/F/UB-42-240-G9
Einsatzzweck	General lighting
Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)	> 8000
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	10
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25

Hi-Pin G9 ECO

HI-PIN ECO 240V 42W G9 SV1

0022845

Lichttechnische daten

Lichtfarbe	828 Homelight
Ra	100
Geeignet für Akzentbeleuchtung	No
Strahlwinkel (°)	na
Farbtemperatur (K)	2800
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	625
Lumen zum Ende der Lebensdauer (lm)	80
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	625

Elektrische daten

kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	42
Watt (Nennwert) (W)	42
Watt (Nennleistung) (W)	42
Watt äquivalent (W)	55
Spannung (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	1

Physikalische daten



Gewicht (kg)	0.00
Lampenlänge (mm) – C/L	44
Lampendurchmesser (mm) – D	14
Verpackungsbezeichnung	Blister
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	6.80 x 2.40 x 2.40
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	13.90 x 13.20 x 2.80
Inner package net weight (kg)	0.04
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	27.00 x 15.00 x 15.00

Hi-Pin G9 ECO

HI-PIN ECO 240V 42W G9 SV1

0022845

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ENERGIEETIKETT

