



**Fraises à rainurer 2 dents Courtes Coupe au centre
Bout hémisphérique**

Type	N
Traitement	Brillant
Tolerance	e8
Géométrie	Hélice 30°
Queue	Cylindrique avec méplat
Utilisation	Réalisation de forme et profils dans la plupart des matériaux



Radiusfräser 2-schneidig, kurz, Typ N, Zentrumschnitt

Typ	N
Oberfläche	Blank
Schneidentoleranz	e8
Spiralwinkel	30° rechtsgedrallte Nuten
Schaft	DIN 1835 B, Zylinderschaft mit Mitnahmefläche, Toleranz h6.
Anwendung	Zum Kopierfräsen.



Radiusfrezen, 2-snijders

Type	N
Oppervlaktebeh	Blank
Tol. freesdiam	e8
Spaangroef	30° Spiraal
Schacht	DIN 1835 B, tol. h6 Cil. schacht met spanvlak.
Toepassing	Voor het frezen van profielen, en daar waar een radius gewenst wordt.

Entry Code	d ₁ Ø mm	R Radius mm	d ₂ Ø mm	l ₂ mm	l ₁ mm	Z
C5002.0	2,00	1,0	6	4	48	2
C5003.0	3,00	1,5	6	5	49	2
C5004.0	4,00	2,0	6	7	51	2
C5005.0	5,00	2,5	6	8	52	2
C5006.0	6,00	3,0	6	8	52	2
C5007.0	7,00	3,5	10	10	60	2
C5008.0	8,00	4,0	10	11	61	2
C5009.0	9,00	4,5	10	11	61	2
C50010.0	10,00	5,0	10	13	63	2
C50011.0	11,00	5,5	12	13	70	2

Entry Code	d ₁ Ø mm	R Radius mm	d ₂ Ø mm	l ₂ mm	l ₁ mm	Z
C50012.0	12,00	6,0	12	16	73	2
C50013.0	13,00	6,5	12	16	73	2
C50014.0	14,00	7,0	12	16	73	2
C50015.0	15,00	7,5	12	16	73	2
C50016.0	16,00	8,0	16	19	79	2
C50018.0	18,00	9,0	16	19	79	2
C50020.0	20,00	10,0	20	22	88	2
C50025.0	25,00	12,5	25	26	102	2