

VS-MP-PPC/PPC-PO - 耦合连接

1403684

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403684>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

耦合连接， 类型: 14型， 保护等级: IP65， 标识材料: 金属， 接线方式: 耦合连接， 颜色: 黑色



产品描述

推挽式电源与数据连接；型号14

商业数据

订货号	1403684
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNOGA
产品关键代码	ABNOGA
目录页面	页码362 (C-2-2019)
GTIN	4046356664332
单件重量（含包装）	256.5 g
单件重量（不含包装）	246.9 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	网络分线盒
类型	14型
连接图表	电源
插槽数目	1

电气特性

额定电压 U_N	24 V
额定电流 I_N	16 A
传输介质	铜缆

连接数据

连接技术

连接方式	耦合连接
------	------

尺寸

宽度	42 mm
高度	51 mm
长度	115 mm

材料规格

颜色	黑色
外壳材料	金属

机械特性

机械参数

插/拔周期	≤ 100 (电源)
-------	------------

环境和真实条件


环境条件

保护等级	IP65
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

图纸



VS-MP-PPC/PPC-PO - 耦合连接



1403684

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403684>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1)
SCIP	4a65bb11-4b13-47f6-9359-86ba20b0b4b7