




Fiche technique **Sonde Pt100** **SL100TE1-1M**



Référence : SL100TE1-1M

Description du produit : Sonde Pt100 Ø 6mm lisse longueur 100mm câble PFA/PFA 1m

Détail du produit : Sonde Pt100 DIN IEC 60751 classe A montage 3 fils gaine inox Ø 6mm lisse longueur 100mm - ressort de courbure - sortie câble câble PFA/PFA 1m
 Température d'utilisation -50 +250°C


SPÉCIFICATIONS

Attribut	Valeur
Type de capteur :	Pt100
Longueur de la sonde :	100mm
Diamètre de la sonde :	6mm
Température minimum détectée :	-50°C
Température maximum détectée :	+250°C
Type de raccordement :	câble
Longueur du câble	1m
Matériau de la sonde :	Inox 316L
Connexion du procédé :	Sonde
Nombre de fils :	3
Précision :	Classe 1



Sonde Pt100

Avec câble de raccordement gaine de protection Ø 6 mm



Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø 6 x 0,4 mm

Sonde : Pt100 céramique DIN IEC 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils

Câble de raccordement : pvc/pvc, PFA/silicone, silicone/silicone, PFA/PFA ou soie de verre/soie de verre/tresse inox

Température d'utilisation : -50 à +450 °C selon câble



OPTIONS

- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Autre longueur ou autre diamètre sur demande
- Raccord coulissant ou bride acier inox

Réf. SLSR	"Lu"		"câble"			"Lc"
50 mm	50	pvc/pvc (T° max : 105 °C)	PVC	1 x Pt100	1	1 mètre -1M
100 mm	100	PFA/silicone (T° max : 180 °C)	SI	2 x Pt100	2	3 mètres -3M
150 mm	150	silicone/silicone (T° max : 180 °C)	SS			10 mètres -10M
200 mm	200	PFA/PFA (T° max : 250 °C)	TE			
		soie de verre/soie de verre/tresse inox (T° max : 450 °C)	SV			

Sonde Pt100

Avec câble de raccordement et ressort de courbure



Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø 6 x 0,4 mm

Sonde : Pt100 céramique DIN IEC 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils

Câble de raccordement : pvc/pvc, PFA/silicone, silicone/silicone, PFA/PFA ou soie de verre/soie de verre/tresse inox

Sortie : câble protégé par ressort de courbure

Température d'utilisation : -50 à +450 °C selon câble

OPTIONS

- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Autre longueur ou autre diamètre sur demande
- Raccord coulissant ou bride acier inox

Réf. SL	"Lu"		"câble"			"Lc"
50 mm	50	pvc/pvc (T° max : 105 °C)	PVC	1 x Pt100	1	1 mètre -1M
100 mm	100	PFA/silicone (T° max : 180 °C)	SI	2 x Pt100	2	2 mètres -2M
150 mm	150	silicone/silicone (T° max : 180 °C)	SS			3 mètres -3M
200 mm	200	PFA/PFA (T° max : 250 °C)	TE			
		soie de verre/soie de verre/tresse inox (T° max : 450 °C)	SV			