

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.





RELEASED FOR PUBLICATION

,1996 .

© COPYRIGHT 1996

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN APVD
			C	REVISED	FJ00-1335-97	5/SEP '97	K.I.H
			D	REVISED	FJD0-0120-03	7/MAY '97	T.S SM
			E	REVISED	FJD0-0039-03	2/JUN '03	T.S SM
			E1	REVISED	ECE-05-006870	15/JUL '05	T.S DM
			E2	REVISED	ECO-10-000445	09JAN10	KK AEG

回路番号
CIRCUIT NOデートコード
DATE CODEシリーズマーク
SERIES MARKAMPマーク
AMP MARKタブコンタクト
TAB CONTACT△ コンタクト半田付部
CONTACT TAIL△ リテンションレグ
RETENTION LEG1--2, 1--3
(KEYING:X)2--2, 2--3
(KEYING:Y)コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING6-φ1.8
DIA1.8 6PLACES2-φ3
DIA3 2PLACESラウンド 2-φ4MIN
ROUND DIA4MIN 2PLACES推奨基板取付け寸法 (公差 ±0.05)
PC 基板厚: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(コネクタ搭載面)RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN (TOL: ±0.05)
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
タブ コンタクト: 銅合金
リテンション レグ: 黄銅
- △2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- △3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- △4. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC
POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
TAB CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: BRASS
- △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
- △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
- △4. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

Y	△4 △3	2-353081-3
	△4 △2	2-353081-2
X	△4 △3	1-353081-3
	△4 △2	1-353081-2
KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)	製品番号 (PART NO.)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN K.IKEDA 4/JUL/'96		WIRE RANGE 絶縁電線断面積 T1		INSULATION DIA 絶縁外径 T1	
DIMENSIONS: 単位 概: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		NAME 名称		1列 ヘッダーアセンブリ 3P (水平 タイプ) SINGLE ROW HEADER ASS'Y 3P ("H" TYPE) <DYNAMIC D-5200 S>	
注記参照 SEE NOTE		注記参照 SEE NOTE		SIZE		CAGE CODE	
				A3		00779	
				WEIGHT		DRAWING NO	
				T1		C-353081	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺 1-1	
						SHEET 1 OF 2	
						REV E2	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,1996 .

© COPYRIGHT 1996

BY AMP INCORPORATED.ALL RIGHTS RESERVED.



LOC

DIST

REVISIONS

変更


P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
		SEE 1 OF 2				

回路番号
CIRCUIT NOデートコード
DATE CODEシーケンシャルマーク
SEQUENTIAL MARKシリーズマーク
SERIES MARKAMPマーク
AMP MARK

9-353081-2 (KEYING:Y)

	回路番号
1 列	① Signal ② Signal ③ Ground

POINT OF SEQUENTIAL




SIGNAL POST ① GROUND POST ②

SECT "A"-"A"

(SCALE:2-1)


注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
タブ コンタクト: 銅合金
リテンション レグ: 黄銅
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

8-353081-2
(KEYING:X)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC
POLYESTER(94V-0), COLOR: BLACK
TAB CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: BRASS
2. FINISH(CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
4. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL
5. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)	製品番号 (PART NO.)
Y	④ ②	9-353081-2
X	④ ②	8-353081-2

OBSOLETE ⑤

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN K.IKEDA 4/JUL/'96
DIMENSIONS: 単位 長 mm		CHK Y.Ishikawa 4/JUL/'96
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APVD S.Manabe 4/JUL/'96
一般公差 10% : ±0.3 30% : ±0.35 10% : ±0.4 ANGLE : ±3°		PRODUCT SPEC 108-5453
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5206
FINISH 仕上		WEIGHT
注記参照 SEE NOTE		CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE 絶合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
NAME 名称 1列 ヘッダーアセンブリー 3P (水平 タイプ) SINGLE ROW HEADER ASS'Y 3P("H" TYPE) ＜DYNAMIC D-5200 S＞			
SIZE 寸法	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-353081	
SCALE 尺度 1-1		SHEET 2 OF 2	REV E2