


HFL2026 [🔗](#)
Roue libre

Roue libre HFL, avec palier radial

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	L564	Graisse (L564)
revêtement	Sans	
profil de la surface extérieure	Sans	Surface extérieure lisse
design du ressort	Norme	Ressorts de pression en acier

dimensions principale & données de performance

F_w	20 mm	Diamètre sous rouleaux
D	26 mm	Diamètre extérieur
C	26 mm	Largeur, bague extérieure
C_r	8.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	11.400 N	Charge stat. de base, radiale
r_{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
C_{ur}	1.610 N	Limite à la fatigue, radiale
n_{GA}	6.500 1/min	Vitesse limite bague extérieure tournante
n_{GW}	7.000 1/min	Vitesse limite arbre tournant
$\approx m$	27,06 g	Poids

Cotes de montage

$M_{d\ per}$	28,5 Nm	Couple de rotation admiss.
--------------	---------	----------------------------



Plage de température

T _{min}	-10 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	70 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  Ouvert
-  Faible encombrement
-  Roue libre