



Modulo interfaccia rete standard STB - Modbus Plus - 1 Mbit/s

STBNMP2212

Prezzo: 696,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Modulo Interfaccia Rete standard
tipo di connessione integrata	Modbus Plus conforme a modbus.org conn SUB-D 9 femmina a 9 vie 1 doppiino (rete) Modbus Plus conforme a modbus.org HE-13 (porta RS232) Modbus Plus conforme a modbus.org femmina 8-vie (porta RS232)
numero di segmenti	1 principale e max 6 di estensione
numero di dispositivi per segmento	0...32 per segmento 0...64 tutto il segmento
velocità di trasmissione	1 Mbit/s per lunghezza bus di 0...1800 m per segmento con 3 ripetitori 1 Mbit/s per lunghezza bus di 0...450 m per segmento
tipo di struttura	LAN industriale

Caratteristiche tecniche

numero di moduli I/O indirizzabili	0...32 per isola
Servizio di comunicazione	Global data Dialogo peer cop Dialogo punto a punto
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Tipo alimentatore	SELV
Corrente di alimentazione massima	700 A
Limiti tensione alimentazione	19,2...30 V
corrente di ingresso	430 mA per circuito di alimentazione
corrente di uscita nominale	0,575 A a 60...70 °C 1,2 A
tensione di uscita	5,25 V DC (tolleranza: +/-0,21%) per bus logico
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	II
LED di stato	1 LED (verde) stato isola (RUN) 1 LED (verde) alimentazione elettrica (PWR) 1 LED (rosso) errore del modulo (ERR) 1 LED (giallo) MB+ 1 LED (giallo) modalità test
Profondità	70 mm
Altezza	40 mm
Larghezza	128,3 mm
Peso Netto	0,145 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2
Certificazioni Prodotto	CSA UL FM classe 1 divisione 2 C-Tick ATEX Cat 3G
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
Altitudine Di Funzionamento	= 2000 m
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C (senza declassamento) -25...70 °C (con fattore di declassamento)
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa
resistenza alle vibrazioni	3 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm +/-0,35 mm a 10...58 Hz
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,400 cm
Confezione 1: profondità	13,400 cm
Confezione 1: peso	179,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,694 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Disegni dimensionali

Dimensioni

