




FAG

UCF215

Corps de roulement à bride

Palier applique UCF

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	75 mm	Alésage
L	200 mm	Largeur de bride
U	78,5 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	66.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	44.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	2.300 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	6,7 kg	Poids

Cotes de montage

J	159 mm	Distance trous de fixation
N	19 mm	Trou de fixation
N ₁	159 mm	Distance trous de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	56 mm	Hauteur logement
A ₁	24 mm	Épaisseur de bride
A ₂	34 mm	Distance piste
B	78,5 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
F215	Corps de palier
UC215	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.