



**Principales**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Gamme de produit                             | Harmony XB4                   |
| Type de produit ou équipement                | Tête de bouton-tournant à clé |
| Nom de l'appareil                            | ZB4                           |
| Matériau de la collerette                    | Métal plaqué chrome           |
| Diamètre de fixation                         | 22 mm                         |
| Type de tête                                 | Standard                      |
| Vente par quantité indivisible               | 1                             |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond                          |
| Profil de l'unité de commande                | Jaune bouton-tournant à clé   |
| Positions de l'unité de commande             | 2 position 90°                |
| Type de verrouillage                         | Clé spéciale                  |
| Position de retrait de la clé                | Gauche                        |

**Complémentaires**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Largeur hors tout CAO             | 29 mm  |
| Hauteur hors tout CAO             | 29 mm  |
| Profondeur hors tout CAO          | 72 mm  |
| Poids du produit                  | 0,098 kg   |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m   |
| Endurance mécanique               | 1000000 cycle  |
| Code de composition électrique    | C3 pour <6 contacts à l'aide de unique blocs dans montage avant<br>C4 pour <6 contacts à l'aide de simple et double blocs dans montage avant<br>C5 pour <5 contacts à l'aide de unique blocs dans montage avant<br>C6 pour <5 contacts à l'aide de simple et double blocs dans montage avant<br>C7 pour <4 contacts à l'aide de unique blocs dans montage avant<br>C8 pour <4 contacts à l'aide de simple et double blocs dans montage avant<br>C11 pour <3 contacts à l'aide de unique blocs dans montage avant<br>C15 pour <1 contacts à l'aide de unique blocs dans montage avant |
| Présentation du produit           | Élément de base  |

**Environnement**

|  |  |
|--|--|
| Traitement de protection                       | TH   |
| Température ambiante de stockage               | -40...70 °C  |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40...70 °C  |
| Catégorie de surtension                        | Classe I se conformer à CEI 60536                      |
| Degré de protection IP                         | IP66 se conformer à CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Tenue à l'environnement NEMA                   | NEMA 13<br>NEMA 4X                                     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Normes                     | EN/CEI 60947-5-5<br>UL 508<br>GB 14048.5<br>EN/CEI 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/CEI 60947-1<br>EN/CEI 60947-5-1  |
| Certifications du produit  | LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV[RETURN]listé<br>UL[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]CSA  |
| Tenue aux vibrations       | 5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6  |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 |

## Durabilité de l'offre

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium   |
| Régulation REACh                  |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                 |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  |
| Mercury free                      | Oui   |
| RoHS exemption information        |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Régulation RoHS Chine             |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Profil environnemental            |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité             |  <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |