

# Leuchtdrucktaste Ø 19 mm Silberkontakt

Vertrieb durch  
Rs-online



82-5151.2124.B001



<https://rs-online.eao.com/component/82-5151.2...>

Ihr Produkt:

---



## 82-5151.2124.B001

### Leuchtdrucktaste Ø 19 mm Silberkontakt

#### FRONT

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Frontabmessung:       | Ø 22 mm   |
| Frontform:            | rund      |
| Frontrahmen Material: | Edelstahl |
| Frontrahmen Form:     | flach     |

#### MONTAGE

|                |                |
|----------------|----------------|
| Einbauöffnung: | Ø 19 mm        |
| Montage-Typ:   | Paneel-Montage |

#### BEDIEN-/ANZEIGETEIL

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Druckhaube Farbe:        | Silber       |
| Druckhaube Material:     | Edelstahl    |
| Druckhaube Ausleuchtung: | ausleuchtbar |
| Druckhaube Form:         | flach        |
| Druckhaube Optik:        | opak         |
| Symbol:                  | ON/OFF       |
| Leuchtmittel Farbe:      | Blau         |
| Ausleuchtungsform:       | Ring         |

#### ELEKTRISCHE KENNWERTE

Schaltspannung und Schaltstrom:

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| gemäß IEC 60947-5-1 (Silberkontakte)      |                     |
| Gebrauchskategorie AC-15                  |                     |
| Spannung                                  | Strom               |
| 24 VAC                                    | 1 A                 |
| 35 VAC                                    | 1 A (M12 Version)   |
| 110 VAC                                   | 1 A                 |
| 220 VAC                                   | 0,5 A               |
| Gebrauchskategorie DC-13 (Silberkontakte) |                     |
| Spannung                                  | Strom               |
| 24 VDC                                    | 0,7 A               |
| 35 VDC                                    | 0,5 A (M12 Version) |
| 110 VDC                                   | 0,2 A               |
| 220 VDC                                   | 0,1 A               |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| gemäß UL 508 (Silberkontakte) |       |
| cosφ 0,75 ... 0,8             |       |
| Spannung                      | Strom |
| 120 VAC                       | 5 A   |
| 240 VAC                       | 3 A   |
| 24 VAC                        | 1 A   |

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Kontakte:</b>                             | 1 U                                                    |
| <b>Betriebsspannung:</b>                     | 24 V DC                                                |
| <b>Betriebsstrom:</b>                        | 7 mA                                                   |
| <b>Bemessungs-Betriebsspannung<br/>Ue:</b>   | 250 VAC                                                |
| <b>Bemessungs-Isolationsspannung<br/>Ui:</b> | 250 V                                                  |
| <b>Schaltleistung:</b>                       | 240 V                                                  |
| <b>Elektrische Lebensdauer:</b>              | 50 000 Schaltzyklen                                    |
| <b>Spannungsfestigkeit:</b>                  | 1500 VAC, 50 Hz 1 Minute zwischen Anschlüssen und Erde |
| <b>Verschmutzungsgrad:</b>                   | 2, gemäß EN IEC 60947-1                                |
| <b>Thermischer Strom Ith:</b>                | 5 A                                                    |

**MECHANISCHE KENNWERTE**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Anschluss:</b>               | Lötanschluss, 2,8 x 0,5 mm |
| <b>Kontaktmaterial:</b>         | Silber                     |
| <b>Schaltfunktion:</b>          | Rast                       |
| <b>Schaltsystem:</b>            | Sprungschaltelement        |
| <b>Mechanische Lebensdauer:</b> | 500 000 Schaltzyklen       |
| <b>Betätigungskraft:</b>        | 4 N ... 7 N                |
| <b>Betätigungsweg:</b>          | ca. 3 mm                   |
| <b>Anzugsdrehmoment:</b>        | 0,5 ... 0,6 Nm             |
| <b>Gewicht:</b>                 | 0.018 kg                   |

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>IP-Frontschutzart:</b> | IP65, IP67                                               |
| <b>Einsatztemperatur:</b> | – 30 °C ... + 70 °C                                      |
| <b>Lagertemperatur:</b>   | – 40 °C ... + 80 °C                                      |
| <b>Schockfestigkeit:</b>  | Max. 500 m / s <sup>2</sup> gemäss IEC 60068-2-27        |
| <b>Schwingfestigkeit:</b> | 10 ... 500 Hz, Amplitude 1,5 mm p-p gemäss IEC 60068-2-6 |
| <b>Klimafestigkeit:</b>   | Feuchte Wärme, 21 Tage gemäss IEC 60512-11               |

## ZERTIFIKATE


|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Approbationen:</b> | CB, CCC, C UL, UL                               |
| <b>Konformitäten:</b> | CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD) |
| <b>REACH:</b>         | REACH konform                                   |
| <b>RoHS:</b>          | RoHS konform                                    |

## WEITERE


|                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b> | Leuchtdrucktaste Ø 19 mm Silberkontakt, Rast, 240 V , 24 V DC, 1 U, Lötanschluss, 2,8 x 0,5 mm, rund, Edelstahl, Blau, ON/OFF, Silber |
| <b>Leuchtmittel Art:</b> | Single-LED                                                                                                                            |
| <b>Gehäuse Grösse:</b>   | 19 mm                                                                                                                                 |
| <b>Schaltschemas:</b>    |                                                                                                                                       |




#### Bauteilelayouts:



#### Einbauöffnungen:



#### Abmessungen:



A = Lötanschluss  
B = Schraubanschluss