

# Destructeurs de documents pour bureaux individuels

## Destructeur Powershred® 53C coupe croisée (P-4)

Bureaux individuels & télétravail (1 utilisateur)


### Spécificités :

- Détruit 10 feuilles par passage en particules croisées de 4 x 35 mm (Niveau de sécurité P-4)
- Détruit sans interruption pendant 3 minutes avant une période de refroidissement de 30 minutes
- Corbeille de 23 litres avec tête extractible
- Détruit aussi les agrafes, les trombones, les cartes de crédit et les CD
- Garantie machine de 2 ans et 5 ans pour les cylindres de coupe



### Caractéristiques :

Capacité de passage	10
Capacité du bac	23 L (corbeille extractible - 125 feuilles)
Type de coupe	Croisée (4 x 35 mm)
Type d'alimentation	P-4 (446 particules par feuille A4)
Moyen d'administration	Manuel
Cycle de fonctionnement	3 minutes
Largeur de la fente d'insertion (mm)	220 mm
Détruit aussi	✂️ 📁 📎 🎯
Couleur	Noir
Dimensions du produit (H x L x P)	40.00 x 33.80 x 19.60
Poids du produit	6.8 kg
Dimensions de l'emballage de vente au détail	43.20 x 36.80 x 23.60
Poids de l'emballage de vente au détail	7.74 kg
Dimensions du carton de regroupement (H x L x P)	45.40 x 48.40 x 39.00
Poids du carton de regroupement	16.5 kg
Quantité par carton de regroupement	2
Pays d'origine	Chine
Garantie	Machine : 2 ans / Cylindres de coupe : 5 ans



### Recommandations

Huile 355ml	3608601
Huile 120ml	3608501
Feuilles de lubrification	4025601


# Destructeurs de documents pour bureaux individuels

## Destructeur Powershred® 53C coupe croisée (P-4)

Bureaux individuels & télétravail (1 utilisateur)

### Recyclabilité :


#### Recyclabilité de l'emballage



#### Recyclabilité de l'emballage

Pourcentage de l'emballage pouvant être facilement séparé et envoyé au recyclage

#### Recyclabilité du produit



**>50%**

Recyclabilité du produit

#### Recyclabilité du produit

Pourcentage du produit pouvant être facilement séparé et envoyé au recyclage

### Certifications :



### Autre information :

**Entretien :** Des informations pertinentes sur l'entretien de votre destructeur se trouvent dans le manuel du produit.

### Service après-vente :

- Réparable : OUI
- Disponibilité des pièces détachées : OUI
- Recyclable : Oui, conformément aux conditions commerciales de Fellowes

**Déclaration de conformité :** La déclaration de conformité se trouve au verso du manuel du produit livré avec le destructeur.

Une version numérique de ce manuel est disponible sur votre site internet local Fellowes.com dans l'onglet « téléchargements » de ce produit ou peut être demandée auprès de votre service client Fellowes local.

**Assistance :** Ce produit possède une garantie machine de 2 ans. Pour toutes questions relatives au produit ou un besoin d'information complémentaire, notre équipe du service client est joignable via notre numéro de téléphone gratuit : 01.78.64.91.00