




GIKR12-PW

Embout à rotule

Embout à rotule avec filetage interne, filetage à droite, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, bague extérieure en bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, forme F, ouvert

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Clampable	Not clampable	
Maintenance	Maintenance free	
Mounting	Internal thread	
Slotted	No	
Thread Pitch	Right-hand thread	
joint	Sans	Sans

dimensions principale & données de performance

C _r	24.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	20.800 N	Charge stat. de base, radiale
d	12 mm	Alésage roulement
d ₂	32 mm	Outer eye diameter
l ₄	66 mm	Longueur totale filetage interieur tête
≈m	0,12 kg	Poids



Dimensions

C 1	12 mm	Largeur extrémité de tige
D	26 mm	Diamètre extérieur roulement
B	16 mm	Largeur bague intérieure
d K	22,225 mm	Diamètre de bille
d 3	M12	Dimension taraudage
d 4	17,5 mm	Diamètre de tige
d 5	22 mm	Diamètre de tige, large
h 1	50 mm	Longueur de tige filetage interne tête
α	13 °	Tilt angle
l 3	22 mm	Longueur filetage interne
l 5	6,5 mm	Longueur en bout de tige
l 7	17 mm	Distance perçage / début d'arbre
W	19 mm	Width Across Flat
d UT	0 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
d T	H7	Alésage roulement, tolérance
d OT	0,018 mm	Alésage roulement, tolérance haute
B UT	-0,12 mm	Largeur bague intérieure, tolérance basse
B OT	0 mm	Largeur bague intérieure, tolérance haute
G r	0 - 0,035	Jeu radial
G rmin	0 mm	Radial clearance, minimum
G rmax	0,035 mm	Radial clearance, maximum

Cotes de montage

r 1smin	0,3 mm	Distance de bord
d 1	15,4 mm	Outer flange diameter inner ring



Plage de température

T_{min}	-50 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	200 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à vie, sans entretien



Ouvert



Erreur d'angle et désalignement statique



Erreur d'angle et désalignement dynamique