

Données techniques

MUCPPL207


Paliers auto-aligneurs

Roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, graisse alimentaire

COMPOSITION DU KIT

MUC207FD, PPL207

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	48 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	32,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure	42,9 mm
d - Diamètre arbre	35 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

G - Graisseur	1/4-28 UNF
H - Distance base du logement au centre du roulement	47,6 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	18 mm
H2 - Hauteur du logement	94 mm
J - Distance entre trous de fixation	127 mm
L - Longueur du logement	167 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
N1 - Longueur du trou de montage	18 mm
S - Distance face / centre du palier	17,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	22000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	12300000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,76 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	8.3 N-m

