



Standard polyester flettet kabelstrømpe

- Helagaine HEGP

Helagaine HEGP flettet kabelstrømpe er effektiv slitasjebeskyttelse i bilindustrien, maskinbygging, tavlebygging og i elektriske applikasjoner.

Egenskaper og fordeler

- Produsert i solid polyester
- Meget fleksibel
- Meget slitesterk
- Meget god overflatedekning



Helagaine flettet kabelstrømpe HEGP.

For å forhindre frynsing kan Helagaine kappes med varmekappingsverktøy HSG0, se side 180.

Flettet kabelbeskyttelse i flammehemmende polyetylen står omtalt i vår Industrikatalog.

MATERIALE	Polyester (PET)
Driftstemperatur	-50°C til +150°C, kortvarig +220°C
Smeltepunkt	+250°C
Brennbarhetsklasse	UL94 V2, FMVSS-302
Sertifiseringer	DIN 5510-2

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull- lengde	El.nr.	Art.nr.
HEGP03	1	5	Sort (BK)	200 m	-	170-10300
HEGP04	2	7	Sort (BK)	200 m	-	170-10400
HEGP05	3	9	Sort (BK)	200 m	-	170-10500
HEGP06	4	11	Sort (BK)	100 m	12 301 63	170-10600
HEGP08	5	12	Sort (BK)	100 m	12 301 64	170-10800
HEGP10	7	15	Sort (BK)	100 m	-	170-11000
HEGP12	8	17	Sort (BK)	100 m	12 301 66	170-11200
HEGP15	10	20	Sort (BK)	100 m	-	170-11500
HEGP20	14	26	Sort (BK)	50 m	12 301 68	170-12000
HEGP25	18	34	Sort (BK)	50 m	-	170-12500
HEGP30	20	40	Sort (BK)	50 m	12 301 70	170-13000
HEGP40	30	50	Sort (BK)	50 m	12 301 71	170-14000
HEGP50	40	66	Sort (BK)	50 m	-	170-15000

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Grå farge kan leveres på forespørsel. Kuttet i ønsket lengde. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.