

EO-G/UT/SH/LED - 插座

0804053
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804053>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插座，带扩展的防触电保护/保护板、LED显示，针式连接器样式类型G，接线方式: 螺钉连接，颜色: 灰色，标称工作电压: 250 V AC (50 Hz)，额定电流: 13 A，用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装，标准/规格: BS 1363-2，国家标识: 英国

商业数据

订货号	0804053
包装单位	5 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE7617
产品关键代码	BE7617
目录页面	页码565 (C-3-2019)
GTIN	4055626225920
单件重量 (含包装)	86.9 g
单件重量 (不含包装)	86 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	插座
国家ID	英国

连接数据

螺纹	M3
紧固扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
剥线长度	8 mm
塞规	A3
	B3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.25 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	24 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线, 带TWIN套管和塑料套管)	0.2 mm² ... 4 mm²
标称电流	13 A
额定电压	250 V AC (50 Hz)

信号处理

状态显示	是
------	---

尺寸

宽度	45 mm
高度	75 mm
深度	60 mm
NS 35/7,5深度	60.8 mm
NS 35/15深度	68.3 mm
孔径	4.4 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
接触件材料	CuZn38
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3

铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

连接器

插头类型	针式连接器样式类型G
------	------------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度（运行）	-5 °C ... 40 °C (24小时内的平均值不超过+35°C)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范


标准	
标准/规程	BS 1363-2

安装

安装类型	用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装
------	----------------------

图纸

电路图



认证

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804053>



EAC-RoHS

认证ID: RU D-DE.HB49.B.00025



EAC

认证ID: EACKZ 08593

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	c1fbe9e6-8ba4-4164-ac70-baea6b9560ee

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn