Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur 230V 1500N signal 3pts

8800460000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MV15B
Modèle d'actionneur	MV15B
Destination du produit	vanne à clapet
Actionneur	Linéaire
Type de moteur	Moteur CC sans balai
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT (en option)
Tension d'alimentation nominale	230 V CA
Puissance nominale du transformateur en VA	15 VA
Puissance consommée en VA	12 VA CA
Consommation moyenne au maintien en VA	12 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Flottant
Longueur de course	9…52 mm
Etalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe II
Force N	1500 N
Force lbf	337 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur le joug
Raccordement du conduit	2 trous de conduit de 20 mm
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	132 s
Degré de protection IP	IP40
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15…50 °C
Humidité relative	0…90 %
Température ambiante pour le stockage	-10…50 °C

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	22,8 cm
Largeur de l'emballage 1	22,8 cm
Longueur de l'emballage 1	30,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Non
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.