

# M12 FCIWF12G3-502X

## M12 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" O'RING

- La meilleure puissance de sa catégorie : 542 Nm de couple de serrage et 746 Nm de couple de couple de desserrage, idéal pour les applications de couple moyen.
- Un poids de 1 kg sans batterie et une longueur de 122 mm signifient un meilleur accès et moins de fatigue.
- 3 000 tr/min pour une vitesse d'application exceptionnelle.
- Le système 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer sur quatre vitesses et couples différents afin de maximiser la polyvalence de l'application.
- Sélection du mode à gâchette pour un choix facile des réglages de vitesse à une seule main.
- Tri-LED pour un éclairage sans ombre de la zone de travail
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance exceptionnelle, une autonomie prolongée et une durabilité accrue.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



**REDLITHIUM™**



Vitesse à vide (tr/min)	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300
Cadence de frappe (Cps/min)	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -
Réception	1/2" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.5 (M12 HB5)
Inclus dans le kit	2 x M12 HB5 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933493455