





NUMBER C-175521
METRIC
3rd ANGLE PROJECTION



断面 A-A
(SECT. A-A)


断面 B-B
(SECT. B-B)

注記

- △ EX面から2mmの範囲で測定
- 2 嵌合相手ハウジング型 174514, 174515
- 3 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1122 タッピンねじ, なべ2種 呼び径3, 長さ6mm以下 (締付けトルク: 4Kg-cm以下)
- 4. 適用製品規格番号 108-5280
- △ 回路番号: 下図参照のこと
パワー回路 ③ ~ ③⑧
シグナル回路 ① ~ ③②
- △ 適用製品型番のプリフィックス及びIDマークを カラーホットマークにて表示

NOTES

- △ MUST BE KEPT BETWEEN -X- AND 2
- 2 THE MATING PLUG HSG. PART NUMBER, 174514, 174515
- 3 RECOMMENDED MOUNTING SCREW, 3mm DIA, 6mm LENGTH (MAX.) PAN HEAD, CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122 (TIGHTENING TORQUE, 4Kg-cm MAX.)
- 4. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO. 108-5280
- △ CIRCUIT NUMBER
POWER CIRCUIT NO. ③ ~ ③⑧
SIGNAL CIRCUIT NO. ① ~ ③②
- △ INDICATED PREFIX AND ID MARK OF PRODUCT P/N BY HOT MARK



3	PRE-TINNED GOLD PLATING 錫メッキ (35) 金メッキ (3)	---	①②⑩	GRAY 灰色	3-175521-6
2	PRE-TINNED GOLD PLATING 錫メッキ (28) 金メッキ (10)	---	①②⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯	YELLOW 黄色	2-175521-7
0	錫メッキ (38)	---	---	YELLOW 黄色	175521-7
0	PRE-TINNED 錫メッキ (38)	---	---	GRAY 灰色	175521-6
△ MARKING マーキング	FINISH OF CONTACT タブ仕上 (本数)	POWER CIRCUIT NO. パワー回路 CIRCUIT NO. OF GOLD PLATED CONTACT 金メッキ端子使用回路番号	SIGNAL CIRCUIT NO. シグナル回路	HOUSING COLOR ハウジング色	P/N

G	変更 FJ00-0990-94	DM	1/29/92	Copyright ©1990年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	Copyright ©1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	AMP AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan
F	変更 J-1129	KY	AT 1/29/92			
E	追加 J-1115	KY	AT 1/21/92			
D	追加 J-13096	DM	KY 3/15/91			
C	追加 J-12523	HS	KY 6/27/90			
B	追加 J-12189	DM	KY 1/31/90			
A	変更 J-12114	KS	KY 10/24/89			
O	作成	YF	YM 3/1/89			
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK.	

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME
---	---	38Pos. CAP HOUSING ASS'Y .040/.070 SERIES HYBRID I/O CONN.
---	---	38極 キャップ ハウジング アッセンブリ
---	---	.040/.070 シリーズ ハイブリッド I/O コネクタ
MATERIAL ハウジング: PBT CONTACT: BRASS	FINISH SEE TABLE 表参照	GENERAL TOLERANCE
0.15 ±0.2 0.30 ±0.25 30° ±1.00 ANGLES: ±3°	2/28/89 DE. 3/1/89	0.15 ±0.2 0.30 ±0.25 30° ±1.00 ANGLES: ±3°
C	J	NUMBER
C	J	C-175521
SCALE	REV.	SHEET
2-1	G	1 OF 1