Passage

8 = 50 mm²

Rectus Série

84



Informations techniques
Système de coupleur connectables d'une seule main. Clapets UltraFlo. Débit très élevé avec une faible perte de charge.

Capuchons de protection
pour coupleur femelle – Référence SK27S
pour embout mâle – Référence SK12S

Températures d'utilisation*
de -20°C jusqu'à +100°C (NBR)
selon le fluide.

* D'autres versions de joints (FKM, EPDM, FFKM) sont disponibles pour des températures inférieures à -20°C et supérieures à +100°C en fonction du fluide.

KA simple obturation

Pression d'utilisation**

35 bar
** Pression de service statique maximale (sans pulsation) avec un facteur de sécurité de 1 à 4.

Matériau


Coupleur femelle : laiton / acier nickelé
Embout mâle : acier nickelé
Joints : NBR

Interchangeabilité


- ISO 6150 C

Diagramme de perte de charge




Air






Eau



Coupleur femelle avec clapet – simple obturation — Série 84KA

	Raccordement A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Version	Référence
 Filetage BSPP	G 1/4	27		83	12		29				84KAAW13SPN
	G 3/8	27		83	12		29				84KAAW17SPN
	G 1/2	27		83	15		29				84KAAW21SPN
 Taraudage	G 1/4	27		81	14		29				84KAIW13SPN
	G 3/8	27		81	14		29				84KAIW17SPN
	G 1/2	27		81	14		29				84KAIW21SPN
 Raccord de tuyau à douille cannelée	8 mm	27		97	25		29				84KATF08SPN
	9 mm	27		97	25		29				84KATF09SPN
	10 mm	27		97	25		29				84KATF10SPN
	13 mm	27		97	25		29				84KATF13SPN
	16 mm	27		97	25		29				84KATF16SPN

Embout mâle – sans clapet — Série 84SF

	Raccordement A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Version	Référence
 Filetage BSPP	G 1/4	17		57	12						84SFAW13SXN
	G 3/8	21		59	12						84SFAW17SXN
	G 1/2	21		64	15						84SFAW21SXN
 Taraudage	G 1/4	17		53	9						84SFIW13SXN
	G 3/8	19		54	9						84SFIW17SXN
	G 1/2	24		58	12						84SFIW21SXN
 Raccord de tuyau à douille cannelée	8 mm			65	25		16				84SFTF08SXN
	9 mm			65	25		16				84SFTF09SXN
	10 mm			65	25		16				84SFTF10SXN
	13 mm			65	25		16				84SFTF13SXN
	16 mm			65	25		16				84SFTF16SXN

⚠ Veuillez consulter nos consignes de sécurité aux pages 12/13 ⚠