

## CARACTERÍSTICAS

- Contactos fabricados de aleaciones de termopar reales
- Código de colores para una identificación rápida y sencilla
- Placa protectora moldeada para montaje enrasado en la parte frontal del panel
- Acepta contactos macho redondos polarizados para una conexión precisa
- Fabricada en termoplástico reforzado con fibra de vidrio
- Capaz de resistir temperaturas de hasta 120 °C.

## Conector de termopar IEC RS Pro para usar con termopar tipo K, estándar

RS Código RS: 455-9786



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

RS Pro presenta un par de conectores de termopar que constan de un conector macho de termopar en línea en miniatura y conector hembra de termopar. Estos conectores de termopar son ideales para conectar la sonda de termopar o los terminales de cable a cables de extensión o compensación, así como para proporcionar una manera rápida, segura y sin errores de sustituir los termopares existentes. Las carcasas del conector están fabricadas de un termoplástico reforzado con fibra de vidrio resistente a impactos y capaz de resistir altas temperaturas de hasta 220 °C. Los terminales del conector macho tienen un diseño plano y están polarizados para garantizar una conexión precisa cuando se acoplan al conector hembra. Las carcasas de estos conectores de termopar en miniatura tienen código de colores IEC con el tipo de termopar claramente indicado en la parte frontal para facilitar la identificación.

### Accesorios

Hay una abrazadera de cable disponible para usar con este conector hembra de termopar, consulte el código RS [236-4104](#)

## Especificaciones generales

<b>Tipo de accesorio</b>	Conector de termopar
<b>Para usar con</b>	Termopar tipo K
<b>Tipo de termopar</b>	K
<b>Temperatura máxima</b>	220 °C.
<b>Tipo de abrazadera</b>	Miniatura
<b>Color</b>	Verde
<b>Aplicaciones</b>	Conector en línea en miniatura

## Especificaciones mecánicas

<b>Tipo de conector</b>	Conector de termopar
<b>Conector macho/hembra</b>	Conectores macho y hembra rectos
<b>Diámetro del cable del termopar</b>	4 mm

## Especificaciones del entorno de funcionamiento

<b>Temperatura máxima de funcionamiento continuo</b>	220 °C.
--	---------

**Aprobaciones**

Cumplimiento/Certificaciones	IEC, RoHS
------------------------------	-----------



Types K, J & T Available



**ORDERING INFORMATION**

Type	Colour	Size	Allied Code	RS Order Number
K (IEC)	Green	Miniature	70644392	455-9786
J (IEC)	Black	Miniature		891-9012
T (IEC)	Brown	Miniature	70644403	455-9938
K (BS)	Yellow	Miniature	70644374	455-9540
T (BS)	Blue	Miniature	70644377	455-9584
K (IEC)	Green	Standard		891-9022
J (IEC)	Black	Standard		891-9028


RS026/0816

**ORDERING INFORMATION**

MODEL	Allied Code	RS ORDER NUMBER
FINE WIRE WELDER	70825788	363-0351
Spare Carbon Electrodes (x5) for 1.1mm 250V Fine Wire Welder RS143/0816	70656473	814-0184

## IEC PTFE Insulated Twin Twisted Pair Thermocouple Cable

Available in Thermocouple Types K, J T & N



Type 'K'

Type 'T'


T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
J	1/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657194	<b>827-5980</b>
J	1/0.2mm	+Black/-White	50 metres	70657195	<b>827-5984</b>
J	1/0.315mm	+Black/-White	25 metres	70657198	<b>827-5993</b>
J	1/0.315mm	+Black/-White	50 metres	70657199	<b>827-5996</b>
K	1/0.315mm	+Green/-White	25 metres	70657200	<b>827-6000</b>
K	1/0.315mm	+Green/-White	50 metres	70657205	<b>827-6019</b>
T	1/0.315mm	+Brown/-White	25 metres	70657208	<b>827-6028</b>
T	1/0.315mm	+Brown/-White	50 metres	70657206	<b>827-6022</b>
J	1/0.508mm	+Black/-White	25 metres	70657197	<b>827-5990</b>
J	1/0.508mm	+Black/-White	50 metres	70657201	<b>827-6003</b>
K	1/0.508mm	+Green/-White	25 metres	70657203	<b>827-6012</b>
K	1/0.508mm	+Green/-White	50 metres	70657204	<b>827-6016</b>
J	7/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657202	<b>827-6006</b>
K	7/0.2mm	+Green/-White	25 metres	70657207	<b>827-6025</b>
T	7/0.2mm	+Brown/-White	25 metres	70657209	<b>827-6031</b>
N	7/0.2mm	+Pink/-White	25 metres	70657210	<b>827-6034</b>

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
<b>Extension:</b>						
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657084	<b>827-5615</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641729	<b>236-3820</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657085	<b>827-5619</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70646156	<b>611-7889</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657088	<b>827-5628</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	10 metres	70641640	<b>219-4753</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	25 metres	70657078	<b>827-5592</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	50 metres	70657079	<b>827-5596</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	100 metres	70641737	<b>236-3915</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	200 metres	70657081	<b>827-5606</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	10 metres	70641637	<b>219-4703</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	25 metres	70641734	<b>236-3870</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	50 metres	70657095	<b>827-5653</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	100 metres	70651749	<b>762-1146</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	200 metres	70657098	<b>827-5662</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	10 metres	70641635	<b>219-4668</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	25 metres	70657091	<b>827-5637</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	50 metres	70657089	<b>827-5631</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	100 metres	70657092	<b>827-5640</b>
	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
<b>Compensating:</b>						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657082	<b>827-5609</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641629	<b>219-4551</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657080	<b>827-5603</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70641630	<b>219-4573</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657083	<b>827-5612</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657086	<b>827-5621</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70657087	<b>827-5625</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657090	<b>827-5634</b>
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70651750	<b>762-1152</b>
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70657096	<b>827-5656</b>
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70646158	<b>611-7902</b>
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657097	<b>827-5659</b>
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70641641	<b>219-4769</b>
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70657093	<b>827-5643</b>
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657094	<b>827-5647</b>
RS143/0816						

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656106	814-0030
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656111	814-0049
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656109	814-0042
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656110	814-0046
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656113	814-0055
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656114	814-0058
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656104	814-0024
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656107	814-0033
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656108	814-0036
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	25 metres	70656121	814-0080
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	50 metres	70656126	814-0099
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	100 metres	70656124	814-0092
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	25 metres	70656125	814-0096
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	50 metres	70656128	814-0106
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	100 metres	70656129	814-0109

## ANSI PVC Thermocouple Extension & Compensating Cable

PVC Insulated Flat Pair (ANSI MC96.1)



T/C Type	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied code	RS order code
<b>Extension:</b>						
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656102	814-0018
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656105	814-0027
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656103	814-0020
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	25 m	70656096	813-9995
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	100 m	70656098	814-0005
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	200 m	70656099	814-0008
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	25 m	70656119	814-0074
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	100 m	70656122	814-0083
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	200 m	70656123	814-0086
<b>Compensating:</b>						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656127	814-0103
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656130	814-0112
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656131	814-0115

