



PRODUCT-DETAILS

E2.2H 2000 Ekip Touch LSI 4p WMP

E2.2H 2000 Ekip Touch LSI 4p WMP



概要信息	
产品型号	E2.2H 2000 Ekip Touch LSI 4p WMP
产品ID	1SDA073035R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644768850
目录说明	E2.2H 2000 Ekip Touch LSI 4p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2H 2000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	5ea49c09-eaf7-4eb3-bf91-27cf72e0bfce Italy (IT)
简化的SCIP	336e6278-7772-48ba-a1a1-39e4fed974ae Germany (DE) f1c6f135-8eb8-4f92-a263-3b7aa53feddf France (FR) 3f1bb0bb-10e5-4f2e-bd17-937ac8f1d51f Spain (ES) 7f7b459b-0514-419e-aff6-056685244cbd Belgium (BE) fe7f83f1-286b-452e-b3e0-119defe14ab6 Hungary (HU) 19b3e7db-6cb1-43a3-8abc-f6c60bab9006 Sweden (SE) f96f4eaa-a3ab-49e3-8074-380a4b8a389e Finland (FI) bb12cb44-78b5-4cd9-a0a4-f80c1bf65a86 Greece (GR) 843a880d-f27c-4e0e-baf4-b80d41f84649 Estonia (EE) c1981b96-8b93-45ba-8c04-ae04fd4b8d82 Belgium (BE) d5c4aa37-ceac-4ce7-b346-6c1b55c153c3 Poland (PL) 56e66147-2590-4200-a0a9-4cf58a047c80 Hungary (HU) 73b5c393-53cc-4761-a3ec-76fba542145e Norway (NO) 44dbc549-44df-4382-8a23-a79b07399aaf Netherlands (NL) 2e7a4bf3-caf3-47e5-80bb-4ad544dc17eb Denmark (DK) c642f75e-4b14-4f63-9417-6b58d3f28052 Germany (DE) f4be6819-6985-497d-a434-7d4b8d27d8b1 Germany (DE) 61c9dc0b-3009-49ff-82b4-caa16908d209 Croatia (HR) f35bc8bc-a3d7-46fb-b6bf-991031270e6d Germany (DE) e0670e6d-7914-4751-b38a-30ef5692a25f Germany (DE) a380fb7c-8219-49a1-9a12-6a6d8b9a1b44 France (FR) f45c41e8-2edf-44c0-bbec-fd5f72dad1ec Sweden (SE) fe980ff6-d8e2-4b90-9cb8-25cc3b408455 Portugal (PT) 3b08ef98-744f-44f7-ba27-4ab1bd153218 Bulgaria (BG) e7710b15-0011-4cfc-959c-e677adc88df2 Poland (PL) 3024b61f-b2d2-41e0-9917-7c220bab725a Czech Republic (CZ) cc20ee30-32a7-4935-bafa-939bfa7d203d Poland (PL)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	ZBHTEKAE000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644768850
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	407 mm
产品净高	425 mm
产品净深	383 mm
产品净重	55 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	615 mm

1级包装 总重	60 kg
1级包装 EAN	8015644768850

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0432

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 10000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _u])	100 %
极数	4P
功率损耗	450 W
额定电流 (I _n)	2000 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (660 V AC) 85 kA (690 V AC) 85 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 85 kA for 3 s 66 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 85 kA (690 V AC) 85 kA
额定持续电流 (I _u)	2000 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Touch LSI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	H
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）	
ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH001000R0102
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类	
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

