

**LASE30-XL-N** **Palier à semelle**

Paliers à semelle LASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité L

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

Matériaux	GG	Grey cast iron
rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	158 mm	Longueur totale
H 2	82 mm	Hauteur
≈m	1,2 kg	Poids

Cotes de montage

J	117,5 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Largeur (rainure)
N 1	22 mm	Longueur (rainure)



Dimensions

H	42,9 mm	Distance axe arbre
A	40 mm	Largeur (base)
A ₁	25 mm	Largeur (tête)
H ₁	17 mm	Hauteur (base)
B ₁	48,5 mm	Largeur totale du collier de blocage
S ₁	30,2 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

GEHASE06-GG-N-FA125.1	Corps de palier
GE30-XL-KLL-B	Désignation roulement
KASK06	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-40 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	180 °C	Température de fonctionnement max.