



Hauptmerkmale

Baureihe	Ovalis C Series
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Datensteckdose	RJ45 8 Kontakte -Kat..6 <= 250 MHz
Verpackungstyp	Paint cover
Verkauf je unteilbare Menge	1
Einsatzbedingungen	Innenraum

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Steckdosen	1
Organisation von Drähten	Geschirmtes Kabel mit verdrehten Paaren
Art der Kabelabschirmung	STP
Produktkompatibilität	S-one connector
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell
Geliefertes Zubehör	Supplied with claws
Anschlüsse - Klemmen	IDC
Anzahl der Schleifenklemmen	1
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41,7 mm
Einbautiefe	25,7 mm
Produktgewicht	0,095 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...35 °C
Normen	IEC 60603-7 IEC 60603-7-5 ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1 TIA/EIA-568 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 ANSI/TIA/EIA-568-B-2
Schutzart (IP)	IP21
Schutzart (IK)	IK04
Umgebungseigenschaften	Bleichen Flüssigseife Fensterreinigungsflüssigkeit Alkohol Aceton Öl UV-beständig Benzin

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich