

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	SKINTOP® MS-M ATEX	06.12.2013

Estabilidad ante la tensión dinámica
 Descarga de tracción elevada
 Alcances de sujeción amplios y variables
 Antiestático
 Máxima fiabilidad



Gran resistencia química



Resistencia mecánica



Oil & Gas



Descarga de tracción optimizada



Fiabilidad



Variedad de certificados de aprobación

Ámbito de uso

Para dispositivos y máquinas en zonas ATEX
 Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
 Aplicaciones móviles offshore y marítimas
 Industrias química y petroquímica

Diseño

Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Aviso

para ver los accesorios compatibles, consulte SKINTOP® SDV-M ATEX

Características de producto

SKINTOP® MS-M-XL ATEX es similar a SKINTOP® MS-M ATEX, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes gruesas

Product Management	Documento: LAPP_PRO993ES.pdf	1 / 4
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	SKINTOP® MS-M ATEX	06.12.2013

Datos técnicos

Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones
Aprobaciones:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0026X
Material:	Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Sellado: CR Junta tórica: NBR
Ensayos:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7
Grado de protección::	IP 68 - 10 bar
Rango de temperaturas:	de -30 °C hasta +90 °C


Product Management	Documento: LAPP_PRO993ES.pdf	2 / 4
--------------------	------------------------------	-------

SKINTOP® MS-M ATEX

06.12.2013

Código de producto	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® MS-M ATEX						
53112700	12 x 1,5	3 - 7	16	26,5	6.5	100
53112710	16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7.0	100
53112720	20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8.0	50
53112730	25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	8.0	25
53112740	32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	9.0	25
53112750	40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9.0	10
53112760	50 x 1,5	26 - 35	54	55,5	10.0	5
53112770	63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15.0	5
53112779						
	63 x 1,5 plus	44 - 55	75	65,5	15.0	1
SKINTOP® MS-M-XL ATEX						
53112800	12 x 1,5	3 - 7	16	32,8	12.0	100
53112810	16 x 1,5	4,5 - 10	20	37.0	12.0	100
53112820	20 x 1,5	7 - 13	24	39,5	12.0	50
53112830	25 x 1,5	9 - 17	29	41,5	12.0	25
53112840	32 x 1,5	11 - 21	36	48,2	15.0	25
53112850	40 x 1,5	19 - 28	45	53,5	15.0	10
53112860	50 x 1,5	26 - 35	54	57,5	15.0	5

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	 LAPP GROUP
SKINTOP® MS-M ATEX		06.12.2013



Product Management	Documento: LAPP_PRO993ES.pdf	4 / 4
--------------------	------------------------------	-------