
E20838

Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0005B08



Application		
Caractéristique spécifique		câble blindé
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	290,7
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E20838

Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0005B08

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, noir, blindé; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement



Couleurs selon DIN 47100	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
WH =	blanc
YE =	jaune
screen =	blindage