




Plan détaillé



Température maximale	+600 °C
Code Article	PF049383
Désignation	E06065/TYPE J WELDED TIP/GLASS/FIBER/1 M/CMPJI
Élément sensible	J
Précision	Classe 1
Normes	EN 60584
Dimensions	Longueur (L) : 1000mm Soudure chaude apparente Cable twisté Ø1,4mm Âme des Conducteurs Ø0,2mm
Isolation du câble	Soie de verre avec impregnation verni
Connexion	Connecteur mâle miniature (2 broches plates)




Utilisation

Thermocouple type J avec soudure chaude apparente offrant un temps de réponse rapide. Son isolation en soie de verre imprégnée de vernis assure une excellente tenue aux hautes températures et une bonne résistance mécanique, idéale pour les environnements sévères et secs.


Adapté aux mesures de température en R&D, essais, cartographies, tests industriels et instrumentation. La soudure chaude apparente peut être sensible à la corrosion selon le milieu d'utilisation. Connecteur mâle miniature surmoulé pour un raccordement simple et fiable.




Thermocouples à câble + connecteur



Code Article	PF049380 / 1m 565-583 / 2m PF049382 / 5m
Type	K
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Soie de Verre




Code Article	PF049377 / 1m 565-584 / 2 m PF049379 / 5 m
Type	K
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Téflon



Code Article	PF049392 / 1m 565-589 / 2m PF049411 / 5m
Type	K + pastille
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Soie de Verre



Code Article	PF049383 / 1m 565-585 / 2m PF049385 / 5m
Type	J
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Soie de Verre



Code Article	PF049386 / 1m 565-587 / 2m PF049388 / 5m
Type	N
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Soie de Verre



Code Article	PF049389 / 1m 565-586 / 2m PF049391 / 5m
Type	T
Longueur	1m / 2m / 5m
Isolation	Téflon