



Brand of NTN corporation

Données techniques

UCPAE.207

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC207G2, PAE207

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	45 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	27 mm
B - Largeur Bague Intérieure	42,9 mm
d - Diamètre arbre	35 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

E - Profondeur du filetage du trou de montage	12,5 mm
G - Graisseur	R1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement	47,6 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	12 mm
H2 - Hauteur du logement	93 mm
J - Distance entre trous de fixation	82,6 mm
L - Longueur du logement	103 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	22,5 mm
N - Dimension trou de fixation	M10
S - Distance face / centre du palier	17,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	25700000 mN
C0 - Capacité de charge statique	15200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	1,37 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m

