

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iSW contact auxiliaire OF pour interrupteur iSW 3A 415VCA - 6A 250VCA

A9A15096

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom de l'appareil	iOF
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 415 V CA 6 A à 250 V CA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	77 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Blanc
Compatibilité de gamme	Acti9 iSW
Borne de raccordement auxiliaire	Borne à vis 10 mm²

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	2,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	61 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	8,8 cm
Largeur de l'emballage 2	9,5 cm
Longueur de l'emballage 2	22,5 cm
Poids de l'emballage 2	626 g
Type d'emballage 3	S03

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	8,001 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	6ab3defc-4d52-4456-bd38-c6ef27b8549e
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réuser	
Potentiel de recyclabilité, en %	41
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.