

# PSBJ-URTK/S BU - 测试插头插片

0311757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311757>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



测试插头插片，位数: 1，颜色: 蓝色

## 优势

- 测试插座PSBJ...用于代替一般的桥接螺钉，在桥接端子组上提供电压网络测试接入点
- 测试插座的设计已符合电力行业中所会遇到的特殊情况

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 0311757          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BE1Z3X           |
| 产品关键代码     | BE1Z3X           |
| 目录页面       | 页码587 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4017918117191    |
| 单件重量（含包装）  | 3.588 g          |
| 单件重量（不含包装） | 3.47 g           |
| 原产地        | DE               |

0311757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311757>

技术数据


产品属性

|      |      |
|------|------|
| 产品类型 | 测试插座 |
| 位数   | 1    |

连接数据

|      |      |
|------|------|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|------|------|

尺寸

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图         |  |
| 宽度          | 5 mm                                                                               |
| 高度          | 5 mm                                                                               |
| NS 35/7,5深度 | 15 mm                                                                              |
| 引脚直径        | 4 mm                                                                               |

材料规格

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 颜色                             | 蓝色 (RAL 5015)    |
| 标识材料                           | 黄铜               |
| 绝缘材料                           | PA               |
| 接触件材料                          | 聚酰胺 PA，非强化的，镀银黄铜 |
| 低温下的静态绝缘材料应用                   | -60 °C           |
| 绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）        | 130 °C           |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3      |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)     | 27,5 MJ/kg       |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)     | 通过               |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)    | 通过               |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)        | 通过               |


环境和真实条件

环境条件

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)         |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                  |

## 图纸

尺寸图



分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440313 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)