

CERTIFICATE

(1) EC-Type Examination

(2) **Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC**

(3) EC-Type Examination Certificate Number: **KEMA 02ATEX1090 X** Issue Number: **6**

(4) Equipment: **Two Wire Proximity Sensors TypeY1-..... /**

(5) Manufacturer: **Hans Turck GmbH & Co. KG**

(6) Address: **Witzlebenstrasse 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany**

(7) This equipment and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

(8) DEKRA Certification B.V., notified body number 0344 in accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the directive.

The examination and test results are recorded in confidential test report number 215912800.

(9) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

EN 60079-0 : 2012

EN 60079-11 : 2012

EN 60079-26 : 2007

(10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

(11) This EC-Type Examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment according to the Directive 94/9/EC. Further requirements of the directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate.

(12) The marking of the equipment shall include the following:



**II 1G Ex ia IIC T4 ... T6 Ga or
II 2G Ex ia IIC T4 ... T6 Gb and / or
II 1D Ex ia IIIC T95 °C or T115 °C Da**

This certificate is issued on 24 May 2013 and, as far as applicable, shall be revised before the date of cessation of presumption of conformity of (one of) the standards mentioned above as communicated in the Official Journal of the European Union.

DEKRA Certification B.V.

C.G. van Es
Certification Manager

Page 1/3



© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

(13) **SCHEDULE**

(14) **to EC-Type Examination Certificate KEMA 02ATEX1090 X**

Issue No. 6

(15) **Description**

Two Wire Proximity Sensors Type ...-...-Y1.-... / ... are used for initiation of signalling or switching functions on a preset distance value being reached.

The model code of the range of Two Wire Proximity Sensors Type ...-...-Y1.-... / ... is characterised as shown in table 1 of annex 1

The range of Two Wire Proximity Sensors Type ...-...-Y1.-... / ... consists of various constructional variants classified into ten Type Groups.

The identification of the applicable Type Group is related to the Constructional Variant and can be determined from table 15.1 of annex 1.

Category II 1 G only applies to the Constructional Variants shown in table 15.2 of annex 1.

Ambient temperature range -25 °C to +70 °C for all models, with the exceptions shown in table 15.3 of annex 1.

The temperature class of the different Sensor models, depending on ambient temperature, I_n and P_n , can be determined from tables 15.4, 15.6, 15.8, 15.10 and 15.12 (see annex 1), using table 15.1 in annex 1 for the type group designation.

For potentially explosive atmospheres caused by the presence of combustible dust, the maximum surface temperature for the Two Wire Proximity Sensors in Type Groups AX and GX is T115 °C and for all other Two Wire Proximity Sensors is T95 °C at a maximum ambient temperature of 70 °C.

Electrical data

See annex 1.

Installation instructions

The instructions provided with the equipment shall be followed in detail to assure safe operation.

(16) **Test Report**

No. 215912800.

(13) **SCHEDULE**

(14) **to EC-Type Examination Certificate KEMA 02ATEX1090 X**

Issue No. 6

(17) **Special conditions for safe use**

For application in explosive atmospheres, where category 2G apparatus is required:
If part of the enclosure is made of plastic and the projected surface area is greater than 20 cm², the sensor is accompanied with a warning to avoid static charging. This warning applies only when the sensor is used as group IIC apparatus. In this case precautions have to be taken that the risk of electrostatic charging of the enclosure is excluded.

For the ambient temperature range, see (15).

(18) **Essential Health and Safety Requirements**

Covered by the standards listed at (9).

(19) **Test documentation**

As listed in Test Report No. 215912800.

Annex 1 to Test Report No. 213841200, KEMA 02ATEX1090 X Issue 6

Original language english, german translation shown in italics

Originalsprache Englisch, Übersetzung auf Deutsch wird in Kursivschrift gezeigt

..	-	-	Y1	-	/	<p>Identification of special variant, listed in table 15.3 where relevant for the type of protection (optional) <i>Kennzeichnung von Sonderausführungen, genannt in Tabelle 15.3 wenn relevant für die Explosionsschutz (optional)</i></p> <p>Type of connector. Blank for integral cable <i>Typ des Anschlußsteckers.</i> <i>Leer für integriertes Anschlußkabel.</i></p> <p>LED Indicator or PT present: Blank = None installed X = LED installed PT = Temperature measurement installed (for Bi.-ISM-.Y1PT-..../.... only) <i>Leuchtdiode-Indikator oder PT vorhanden:</i> <i>leer = keiner installiert</i> <i>X = Leuchtdiode installiert</i> <i>PT = Temperaturmessung installiert (nur für Bi.-ISM-.Y1PT-..../....)</i></p> <p>Number of NAMUR proximity switches installed (optional) <i>Anzahl von NAMUR Näherungsschalter installiert (optional)</i></p> <p>Constructional Variant (Prefix: E – Stainless steel, only for Variant G, M or H, e.g. EG08) <i>Gehäuse Bauform „Vorsatz: E – Edelstahl, nur bei Bauform G,M oder H, z.B. EG08“</i></p> <p>Switching distance in mm <i>Schaltabstand in mm</i></p> <p>Principle of functioning: Bi = inductive, for flush mounting BC = capacitive, for flush mounting Ni = inductive, for non flush mounting NC = capacitive, for non flush mounting BIM = magnetically operated Si = inductive, slot style <i>Funktionsprinzip:</i> <i>Bi = induktiv, bündig einbaubar</i> <i>BC = kapazitiv, bündig einbaubar</i> <i>Ni = induktiv, nicht bündig einbaubar</i> <i>NC = kapazitiv, nicht bündig einbaubar</i> <i>BIM = magnetisch betätigt</i> <i>Si = induktive, schlitzförmig</i></p>
----	---	------	---	----	---	------	---	------	--

Table 1 Model code breakdown. *Typenschlüssel.*

Annex 1 to Test Report No. 213841200, KEMA 02ATEX1090 X Issue 6

Constructional Variant <i>Bauform</i>	Type Group <i>Typ-Gruppe</i>	Constructional Variant <i>Bauform</i>	Type Group <i>Typ-Gruppe</i>	Constructional Variant <i>Bauform</i>	Type Group <i>Typ-Gruppe</i>	Constructional Variant <i>Bauform</i>	Type Group <i>Typ-Gruppe</i>
AKT	A	.G182	A	K11...Y1X..	AX	PST	M
BKT	S	.G19...Y1...	A	K12	A	Q06	M
BKT31A	S	.G19...Y1X..	AX	K14	A	Q08	M
BRY	GD	.G20...Y1...	A	K20...Y1...	A	Q10	A
CA25	G	.G20...Y1X..	AX	K20...Y1X..	AX	Q10S	A
CA40	G	.G28	A	K30	A	Q11	M
CK40	G	.G30...Y1...	A	K33	G	Q11S	A
CP40	G	.G30...Y1X..	AX	K34	G	Q12	A
CP80	G	.G47	G	K40	G	Q14	A
DS13,5	AD	.GS880	M	K90...Y1...	G	Q20	A
DS20	AD	.H04	K	K90...Y1X..	GX	Q25	G
DSC26	MD	.H08	M	.M12...Y1...	A	Q30	G
DSU26	AD	.H12	A	.M12...Y1X..	AX	Q42	G
DSU35	AD	.H6,5	K	M12EE	A	Q5,5	K
FMG	K	H14	A	.M18...Y1...	A	Q6,5	K
FST	M	H6,5-2	K	.M18...Y1X..	AX	Q80	G
.G05	K	HLM	M	.M30...Y1...	A	QF5,5	K
.G08	M	.HS540	K	.M30...Y1X..	AX	QN26	G
.G10	M	.HS865	M	.MP...Y1...	G	QST	M
.G12...Y1...	A	IKE	A	.MP...Y1X..	GX	S12...Y1...	A
.G12...Y1X..	AX	IKT	A	NST	M	S12...Y1X..	AX
.G13	A	INT	K	P12...Y1...	A	S18...Y1...	A
.G14...Y1...	A	ISM	A	P12...Y1X..	AX	S18...Y1X..	AX
.G14...Y1X..	AX	K08...Y1...	S	P18...Y1...	A	S30...Y1...	A
.G18...Y1...	A	K08...Y1X..	SX	P18...Y1X..	AX	S30...Y1X..	AX
.G18...Y1X..	AX	K09	S	P30...Y1...	A	T12	A
.G180	A	K10	S	P30...Y1X..	AX	UNT	K
.G181	A	K11...Y1...	A	PSM	M		

Table 15.1 Relation between Constructional Variant and Type Group. *Beziehung Typ-Gruppe zum Bauform.*

Constructional Variant <i>Bauform</i>	Constructional Variant <i>Bauform</i>	Constructional Variant <i>Bauform</i>	Constructional Variant <i>Bauform</i>
DS20	.G30...Y1...	K08	.M18...Y1X..
G05	.G30...Y1X..	K08...Y1...	.M30...Y1...
G08	H14	K08...Y1X..	.M30...Y1X..
.G12...Y1...	.H6,5	K14	Q10S
.G12...Y1X..	H6,5-2	.M12...Y1...	QF5,5
.G18...Y1...	INT	.M12...Y1X..	
.G18...Y1X..	ISM	.M18...Y1...	

Table 15.2 Relation between Constructional Variant and Category II 1 G. *Beziehung Bauform und Kategorie II 1 G.*

Category <i>Kategorie</i>	Model code <i>Typenbezeichnung</i>	Ambient temperature range <i>Umgebungstemperaturbereich</i>
II 1 G, II 2 G	...-...-Y1.-... / S80	-25 °C to +80 °C
II 2 G	...-...-Y1.-... / S85	-25 °C to +85 °C
II 1 G, II 2 G	...-...-Y1.-... / S97	-40 °C to +70 °C
II 2 G	...-...-Y1.-... / S100	-25 °C to +100 °C

Table 15.3 Exceptions in ambient temperature range. *Ausnahmen für Umgebungstemperaturbereich.*

Annex 1 to Test Report No. 213841200, KEMA 02ATEX1090 X Issue 6

Electrical data *Elektrische Daten*

For models BC-.....Y1-..... / and NC-.....Y1-..... / the effective internal inductance L_i as listed in tables 15.5, 15.7, 15.9, 15.11 and 15.13 below does not apply. Instead L_i is negligibly small for these models.

For Dual Sensors, which are in Type Groups AD, GD and MD, the listed electrical data apply per sensor circuit.

For Sensor Models Bi.-ISM-Y1PT-...../..... the listed values of U_i and I_i apply per sensor circuit and the listed value of P_i applies as a maximum value for both circuits combined.

Für die Typen BC-.....Y1-..... / und NC-.....Y1-..... / ist die wirksame innere Induktivität L_i wie erwähnt in Tabellen 15.5, 15.7, 15.9, 15.11 und 15.13 nicht zutreffend. Statt dessen ist L_i vernachlässigbar klein für diese Typen.

Für Doppelsensoren, welche in Typ-Gruppen AD, GD und MD eingestuft sind, gelten die elektrischen Daten pro Sensor-Stromkreis.

Für Typ Bi.-ISM-Y1PT-..... /, gelten die erwähnten Werte von U_i und I_i pro Sensorstromkreis und der erwähnte Wert von P_i gilt als Maximalwert für beide Stromkreise zusammen.

Type Groups A, AD, G and GD, Typ-Gruppen A, AD, G und GD:

Supply and output signal *Speisungs- und Signalstromkreis:*

in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC or Ex ia IIIC, only for connection to a certified intrinsically safe circuit, with the maximum values shown in table 15.4.

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC oder Ex ia IIIC, nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis, mit Höchstwerten wie erwähnt in Tabelle 15.4.

Maximum ambient temperature <i>Maximale Umgebungstemperatur</i>	Category <i>Kategorie</i>	Temperature class <i>Temperaturklasse</i>	U_i (Vdc)	I_i (mA) (resistively limited) <i>(widerstands limitiert)</i>	P_i (mW)
+100 °C	II 2 G	T4	20	60	200
+85 °C	II 2 G	T5	20	60	200
+80 °C	II 1 G, II 2 G	T5	20	60	200
+70 °C	II 1 G, II 2 G	T6	20	60	200
+70 °C	II 1 D	-	20	60	200

Table 15.4 Temperature class and circuit parameters for Type Groups A, AD, G and GD.
Temperaturklasse und Stromkreisparameter für Typ-Gruppen A, AD, G und GD.

The effective internal capacitance C_i and the effective internal inductance L_i can be determined from table 15.5. *Die wirksame innere Kapazität C_i und die wirksame innere Induktivität L_i können aus Tabelle 15.5 ermittelt werden.*

Type Group <i>Typ-Gruppe</i>	C_i (nF)	L_i (µH)
A, AD	150	150
G, GD	250	350

Table 15.5 Effective C_i and L_i . *Wirksame C_i und L_i .*

Annex 1 to Test Report No. 213841200, KEMA 02ATEX1090 X Issue 6

Type Groups M, MD and S Typ-Gruppen M, MD und S:

Supply and output signal *Speisungs- und Signalstromkreis:*

in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC or Ex ia IIIC, only for connection to a certified intrinsically safe circuit, with the maximum values shown in table 15.6.

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC oder Ex ia IIIC, nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis, mit Höchstwerten wie erwähnt in Tabelle 15.6.

Maximum ambient temperature <i>Maximale Umgebungs temperatur</i>	Category <i>Kategorie</i>	Temperature class <i>Temperatur klasse</i>	U_i (Vdc)	I_i (mA) (resistively limited) <i>(widerstands limitiert)</i>	P_i (mW)
+100 °C	II 2 G	T4	20	60	200
+80 °C	II 1 G, II 2 G	T4	20	60	200
+85 °C	II 2 G	T5	20	60	130
+80 °C	II 1 G, II 2 G	T5	20	60	130
+70 °C	II 1 G, II 2 G	T6	20	60	130
+70 °C	II 1 D	-	20	60	130

Table 15.6 Temperature class and circuit parameters for Type Groups M, MD and S.
Temperaturklasse und Stromkreisparameter für Typ-Gruppen M, MD und S.

The effective internal capacitance C_i and the effective internal inductance L_i can be determined from table 15.7. *Die wirksame innere Kapazität C_i und die wirksame innere Induktivität L_i können aus Tabelle 15.7 ermittelt werden.*

Type Group <i>Typ-Gruppe</i>	C_i (nF)	L_i (µH)
M, MD	150	150
S	250	350

Table 15.7 Effective C_i and L_i . *Wirksame C_i und L_i .*

Type Group K Typ-Gruppe K:

Supply and output signal *Speisungs- und Signalstromkreis:*

in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC or Ex ia IIIC, only for connection to a certified intrinsically safe circuit, with the maximum values shown in table 15.8.

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC oder Ex ia IIIC, nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis, mit Höchstwerten wie erwähnt in Tabelle 15.8.

Maximum ambient temperature <i>Maximale Umgebungs temperatur</i>	Category <i>Kategorie</i>	Temperature class <i>Temperatur klasse</i>	U_i (Vdc)	I_i (mA) (resistively limited) <i>(widerstands limitiert)</i>	P_i (mW)
+100 °C	II 2 G	T4	20	60	200
+80 °C	II 1 G, II 2 G	T4	20	60	200
+85 °C	II 2 G	T5	20	60	80
+80 °C	II 1 G, II 2 G	T5	20	60	80
+70 °C	II 1 G, II 2 G	T5	20	60	200
+70 °C	II 1 G, II 2 G	T6	20	60	80
+70 °C	II 1 D	-	20	60	80
+60 °C	II 1 G, II 2 G	T6	20	60	150
+60 °C	II 1 D	-	20	60	150

Table 15.8 Temperature class and circuit parameters for Type Group K.
Temperaturklasse und Stromkreisparameter für Typ-Gruppe K.

Annex 1 to Test Report No. 213841200, KEMA 02ATEX1090 X Issue 6

The effective internal capacitance C_i and the effective internal inductance L_i can be determined from table 15.9. *Die wirksame innere Kapazität C_i und die wirksame innere Induktivität L_i können aus Tabelle 15.9 ermittelt werden.*

Type Group <i>Typ-Gruppe</i>	C_i (nF)	L_i (μ H)
K	150	150

Table 15.9 Effective C_i and L_i . *Wirksame C_i und L_i .*

Type Groups AX and GX *Typ-Gruppen AX und GX:*

Supply and output signal *Speisungs- und Signalstromkreis:*

in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC or Ex ia IIIC, only for connection to a certified intrinsically safe circuit, with the maximum values shown in table 15.10.

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC oder Ex ia IIIC, nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis, mit Höchstwerten wie erwähnt in Tabelle 15.10.

Maximum ambient temperature <i>Maximale Umgebungstemperatur</i>	Category <i>Kategorie</i>	Temperature class <i>Temperaturklasse</i>	U_i (Vdc)	I_i (mA) (resistively limited) <i>(widerstands limitiert)</i>	P_i (mW)
+100 °C	II 2 G	T4	20	50	200
+80 °C	II 1 G, II 2 G	T4	20	50	200
+70 °C	II 1 G, II 2 G	T4	20	60	200
+85 °C	II 2 G	T5	20	20	200
+80 °C	II 1 G, II 2 G	T5	20	20	200
+70 °C	II 1 G, II 2 G	T5	20	40	200
+70 °C	II 1 G, II 2 G	T6	20	20	200
+70 °C	II 1 D	-	20	60	200

Table 15.10 Temperature class and circuit parameters for Type Groups AX and GX.
Temperaturklasse und Stromkreisparameter für Typ-Gruppen AX und GX.

The effective internal capacitance C_i and the effective internal inductance L_i can be determined from table 15.11. *Die wirksame innere Kapazität C_i und die wirksame innere Induktivität L_i können aus Tabelle 15.11 ermittelt werden.*

Type Group <i>Typ-Gruppe</i>	C_i (nF)	L_i (μ H)
AX	150	150
GX	250	350

Table 15.11 Effective C_i and L_i . *Wirksame C_i und L_i .*

Annex 1 to Test Report No. 213841200, KEMA 02ATEX1090 X Issue 6

Type Group SX Typ-Gruppe SX:

Supply and output signal *Speisungs- und Signalstromkreis*:

in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC or Ex ia IIIC, only for connection to a certified intrinsically safe circuit, with the maximum values shown in table 15.12.

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC oder Ex ia IIIC, nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis, mit Höchstwerten wie erwähnt in Tabelle 15.12.

Maximum ambient temperature <i>Maximale Umgebungs temperatur</i>	Category <i>Kategorie</i>	Temperature class <i>Temperatur klasse</i>	U_i (Vdc)	I_i (mA) (resistively limited) <i>(widerstands limitiert)</i>	P_i (mW)
+100 °C	II 2 G	T4	20	50	200
+80 °C	II 1 G, II 2 G	T4	20	50	200
+85 °C	II 2 G	T5	20	20	130
+80 °C	II 1 G, II 2 G	T5	20	20	130
+70 °C	II 1 G, II 2 G	T6	20	20	130
+70 °C	II 1 D	-	20	60	130

Table 15.12 Temperature class and circuit parameters for Type Group SX.
Temperaturklasse und Stromkreisparameter für Typ-Gruppe SX.

The effective internal capacitance C_i and the effective internal inductance L_i can be determined from table 15.13.


Die wirksame innere Kapazität C_i und die wirksame innere Induktivität L_i können aus Tabelle 15.13 ermittelt werden.

Type Group <i>Typ-Gruppe</i>	C_i (nF)	L_i (μH)
SX	250	350

Table 15.13 Effective C_i and L_i . *Wirksame C_i und L_i .*

EG-Konformitätserklärung Nr.
EC-Declaration of Conformity No

4060-2M



Wir/ We **HANS TURCK GMBH & CO KG**
WITZLEBENSTR. 7, D – 45472 MÜLHEIM A.D. RUHR

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
declare under our sole responsibility that the products

Zweidraht Näherungsschalter Typ ...-...-Y1-.../... (gemäß EN 60947-5-6 NAMUR)
Two Wire Proximity Sensors Type ...-...-Y1-.../... (according to EN 60947-5-6 NAMUR)

auf die sich die Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien durch Einhaltung der
folgenden Normen genügen
to which this declaration relates are in conformity with the requirements of the following EU-directives by compliance with the
following standards:

EMV – Richtlinie / **EMC Directive** **2004 / 108 / EG** **15. Dez. 2004**
EN 60947-5-6:2000

Richtlinie ATEX 100a / **Directive ATEX 100a** **94 / 9 / EG** **23. März 1994**
EN 60079-0:2012 **EN 60079-11:2012** **EN 60079-26:2007**

Weitere Normen, Bemerkungen
additional standards, remarks

Die notifizierte Stelle / the notified body
DEKRA Quality B.V., Kenn-Nr. / number 0344,
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, NL

hat diese EG-Baumusterprüfbescheinigungen ausgestellt / issued the EC-Type Examination Certificate:

KEMA 02 ATEX 1090 X **Kennzeichnung**  **II 1 G**
Marking **II 2 G**
II 1 D

Mülheim, den 23.03.2015

(i.V. Dr. Matthias Linde, CE-Beauftragter / CE-representative)

Ort und Datum der Ausstellung /
Place and date of issue

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person