

TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906719

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906719>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电涌保护，内置状态指示灯和刀闸分断，用于高额定电流的2导线浮地信号回路。可用于高达 SIL 3的安全相关电路。

优势

- 总宽度仅6 mm，节省空间并且降低成本
- 持续监控保护装置，还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
- 提供可定制的完整产品范围，因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
- 采用垂直刀闸分断，可轻松断开信号回路以进行维护作业

商业数据

订货号	2906719
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CL2261
产品关键代码	CL2261
目录页面	页码137 (C-4-2019)
GTIN	4055626134512
单件重量（含包装）	41.05 g
单件重量（不含包装）	34.65 g
原产地	DE

TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I - 电涌保护器

2906719

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906719>



技术数据

产品属性

产品类型	测量和控制技术的电涌保护
产品系列	TERMITRAB complete
IEC 类别	C1
	C2
	C3
	D1
类型	导轨安装模块，单片

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定电压 U_N	24 V DC
------------	---------

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺纹	M3
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12

尺寸

尺寸图	
宽度	6.2 mm +0.1 mm
高度	105.8 mm
深度	83.5 mm (7.5 mm (含DIN导轨))

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V-0
绝缘材料	PBT
外壳材料	PBT

机械特性

TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906719

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906719

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

保护电路

动作方向	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
最大持续电压U _C	30 V DC
	21 V AC
额定电流	6 A (55 °C)
U _C 时，有效工作电流I _C	≤ 5 μA
残流I _{PE}	≤ 1 μA
标称放电电流I _n (8/20) μs (线芯-线芯)	0.5 kA
额定放电电流I _n (8/20) μs (线芯-地)	5 kA
脉冲放电电流I _{imp} (10/350) μs (线芯-地)	0.5 kA
总放电电流I _{total} (8/20) μs	5 kA
电压保护水平U _p (线芯-线芯)	≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 45 V (C3 - 25 A)
	≤ 50 V (C3 - 100 A)
电压保护水平U _p (线-地)	≤ 1.35 kV (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 1.45 kV (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 850 V (C3 - 25 A)
	≤ 1.1 kV (C3 - 100 A)
响应时间t _A (线芯-线芯)	≤ 1 ns
响应时间t _A (线芯-地)	≤ 100 ns
输入衰减a _E ，对称。	典型值 0.3 dB (≤ 300 kHz / 150 Ω)
截止频率f _g (3 dB)，150 Ω 对称系统	典型值 1 MHz
电容 (线芯-线芯)	典型值 2.2 nF
每条路径的电阻	≤ 100 mΩ
电涌保护故障报警	带可视状态指示窗口
需要的最大备用保险丝	6.3 A (FF)
冲击耐受力 (线-线)	C1 - 1 kV / 500 A
	C3 - 100 A
冲击耐受力 (线-地)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 500 A
脉冲复位时间 (导线-接地)	≤ 40 ms

附加技术数据

最大总放电电流I _{total max} (8/20) μs	10 kA
---	-------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
------	------

TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906719

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906719>

环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C
海拔	≤ 4000 m (amsl)
允许湿度（运行）	5 % ... 95 %

标准和规范

标准/规格	IEC 61643-21
注意事项	2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012

EN 61643-21


标准/规格	EN 61643-21
注意事项	2001 + A1:2009 + A2:2013

安装

安装类型	DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm
------	-----------------------

图纸

图表




示意图

TTC-6-2-HC-M-...-I									
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1				
	PFD _{AVG}	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD _{AVG}	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF	
			PFD _{AVG}	PFH				PFD _{AVG}	PFH
	4.50·10 ⁻⁶	8.00·10 ⁻¹⁰ 1/h	0.0 %	0.1 %	2.25·10 ⁻⁷	4.00·10 ⁻¹¹ 1/h	5 %	0.0 %	0.0 %
					4.50·10 ⁻⁷	8.00·10 ⁻¹¹ 1/h	10 %	0.0 %	0.1 %
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 16/06-072 R023 V3R1 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T _{proof} : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99% Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)									

功能安全场景

电路图




TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I - 电涌保护器

2906719

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906719>



尺寸图



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906719>

	CSA 认证ID: 70136717
	DNV GL 认证ID: TAE000027G
	UL认证 认证ID: FILE E 138168
	CSAus 认证ID: 70136717
	UAE-RoHS 认证ID: 22-06-16191
	功能安全 认证ID: 16-06-072 R023 V3R1
	cCSAus

TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906719

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906719>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I - 电涌保护器



2906719
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2906719>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	5adb0812-dd43-4967-959c-4bfac32537b6

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn