





RCJ80-XL

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	80 mm	Alésage
L	197 mm	Largeur de bride
U	88,9 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	76.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	54.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	2.450 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	6,3 kg	Poids

Cotes de montage

J	153 mm	Distance trous de fixation
N	23 mm	Trou de fixation

n	4	Nombre de vis de fixation
---	---	---------------------------



Dimensions

A	55,8 mm	Hauteur logement
A ₁	20 mm	Épaisseur de bride
A ₂	41,3 mm	Distance piste
V	180 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
d ₃	108 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

1	Nombre de logements
CJ16	Corps de palier
GE80-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.