



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome del prodotto	TeSys U
Nome abbreviato	LUCD
Tipo di prodotto o componente	Unità di controllo avanzata
Prodotto per applicazioni specifiche	Protezione di base e funzioni avanzate, comunicazione
Compatibilità prodotto	ASILUFC5 ASILUFC51 LUFC00 LUFDA01 LUFDA10 LUFDH11 LUFN.. LUFV2 LUFW10 LULC031 LULC033 LULC07 LULC08 LULC09 LULC15
Categoria di utilizzazione	AC-41 AC-43 AC-44
Potenza motore in kW	3 kW a 690 V CA 50/60 Hz 1,5 kW a 400...440 V CA 50/60 Hz 2,2 kW a 500 V CA 50/60 Hz
Campo reg. protezione termica	1.25...5 A
Tensione di comando [Uc]	24 V CC
Classe di sgancio per sovraccarico termico	Classe 20 - limite frequenza: 40...60 Hz - compensazione temperatura: -25...70 °C - conforme a IEC 60947-6-2 Classe 20 - limite frequenza: 40...60 Hz - compensazione temperatura: -25...70 °C - conforme a UL 508

Caratteristiche tecniche

Funzione disponibile	Protezione differenziale Reset manuale Protezione da sovraccarico e cortocircuito Protezione da errori e squilibri di fase
Modalità di montaggio	Innesto
Posizione montaggio	Lato frontale
Limiti tensione circuito di controllo	20...27 V per CC circuito 24 V in funzionamento
Consumo tipico di corrente	130 mA a 24 V CC I massimo durante la chiusura con LUB12 220 mA a 24 V CC I massimo durante la chiusura con LUB32 60 mA a 24 V CC I rms fissato con LUB12 80 mA a 24 V CC I rms fissato con LUB32
Tempo di funzionamento	35 ms apertura con LUB12 per circuito di controllo 35 ms apertura con LUB32 per circuito di controllo 70 ms chiusura con LUB12 per circuito di controllo 70 ms chiusura con LUB32 per circuito di controllo
Tipo di carico	Motore trifase - raffreddamento: autoraffreddato
Soglia di sgancio	14,2 x I _r +/- 20 %
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600 V conforme a CSA C22.2 No 14 600 V conforme a UL 508 690 V conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV conforme a IEC 60947-6-2
Separazione sicura del circuito	400 V SELV tra circuiti ausiliari e di controllo conforme a IEC 60947-1 400 V SELV tra circuito ausiliario o di controllo e circuito principale conforme a IEC 60947-1

Ambiente

Dissipazione di calore	2 W per circuito di controllo con LUB12 3 W per circuito di controllo con LUB32
Immunità alle microinterruzioni	3 ms
Immunità ai picchi di tensione	70 % 500 ms conforming to IEC 61000-4-11
Norme	CSA C22.2 No 14 type E EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 508 tipo E con allargatore di fase
Certificazioni prodotto	ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS (Lloyds register of shipping) UL
Grado di protezione IP	IP20 pannello frontale e terminali cablati conforme a IEC 60947-1 IP20 altri lati conforme a IEC 60947-1 IP40 pannello frontale esterno all'area di connessione conforme a IEC 60947-1
Trattamento di protezione	TH conforme a IEC 60068
Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
Temperatura di stoccaggio	-40...85°C
Altitudine di funzionamento	2000 m
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-12 960 °C parti che supportano componenti sotto tensione conforme a IEC 60695-2-12
Resistenza agli shock	10 gn poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-27 15 gn poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	2 gn 5...300 Hz poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-6 4 gn 5...300 Hz poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-6

Resistenza alle scariche elettrostatiche	8 kV livello 3 all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-2 8 kV livello 4 su contatto conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi irradiati	10 V/m 3 conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi	2 kV classe 3 collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4 4 kV classe 4 tutti i circuiti tranne il collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4
Immunità ai campi radioelettrici	10 V conforme a IEC 61000-4-6

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1015 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric  Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile  Profilo ambientale
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile  Manuale fine vita

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------