


KQ5005



Détecteur capacitif

KQ-3073NAPKG

article arrêté
Date d'arrêt: 03/31/2026



- 1 LED
- 2 Face active



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	7,3; (fixe: 7,3)
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	57 x 36 x 10
Application	
Application	détection de niveau eau déminéralisée
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 17
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	10
Résistance courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui



Détecteur capacitif

KQ-3073NAPKG

Zone de détection		
Portée	[mm]	7,3; (fixe: 7,3)
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-20...20
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 69K
Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	771
Homologation UL	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Class 2
Données mécaniques		
Poids	[g]	43
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	57 x 36 x 10
Matières		PBT; TPE-U; inox
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		adaptateur de montage: 1
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

KQ5005




Détecteur capacitif

KQ-3073NAPKG

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN	brun
BK	noir
BU	bleu