




Brand of NTN corporation

Données techniques

ESPAE212

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

ES212G2, PAE212

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	42 mm
B - Largeur Bague Intérieure	33,4 mm
d - Diamètre arbre	60 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	82 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

E - Profondeur du filetage du trou de montage	20 mm
G - Graisseur	R1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement	69,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	16 mm
H2 - Hauteur du logement	140 mm
J - Distance entre trous de fixation	118 mm
L - Longueur du logement	150 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	32 mm
N - Dimension trou de fixation	M16
S - Distance face / centre du palier	12 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	52500000 mN
C0 - Capacité de charge statique	32800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	3,9 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	22 N-m

