

Produktdatenblatt

Spezifikationen



STM6 Gateway Box, ohne Display, inkl. Web Viewer RT und Hutschienenadapter

HMISTM6BOX

EAN Code: 3606481856432

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony STM6
Produkt- oder Komponententyp	Modular HMI box
Softwarepaket	EcoStruxure Operator Terminal Expert Web viewer
Betriebssystem	Linux
Prozessorname	ARM Cortex-A8
Prozessorfrequenz	800 MHz
Datenspeichergerät	1 GB Flash Disk NAND
Speicherbeschreibung	512 kB Backup-Speicher 512 MB intern 1 GB Flash

Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DCStromversorgung
Lokale Signalisierung	LED mehrfarbig für Status
Ethernet-Anschluss	10BASE-T/100BASE-T
Integrierte Verbindungsart	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 COM1 serielle Verbindung - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 (Rate: 2.400 - 115.200 Bit/s) USB 2.0-Schnittstelle - micro B USB Display-Schnittstelle - RJ45 1 USB 2.0-Schnittstelle - USB Typ A
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Echtzeituhr	Eingebaut
Höhe	101 mm
Breite	150,5 mm
Tiefe	63,3 mm
Produktgewicht	0,456 kg

Montage

Normen	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 Nr. 213 IEC 61132-2
--------	---

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	CE UKCA cULus RCM KC cULus Class 1 Division 2 DNV ABS RINA BV
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 61131-2 ed.3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10...90 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	2.000
Stoßfestigkeit	147 m/s² entspricht IEC 61131-2
Vibrationsfestigkeit	3,5 mm, konstante Amplitude (f = 5...9 Hz) entspricht IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz) entspricht IEC 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung entspricht IEC 61000-4-2 Level 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,0 cm
VPE 1 Breite	17,6 cm
VPE 1 Länge	26,5 cm
VPE 1 Gewicht	675,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	4,895 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	279
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
SCIP-Nummer	715da6e9-302b-4bd3-a8b4-7f8cdd474a0e
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	No