

产品参数表

规格



MN - 欠压脱扣 - 24 V AC 50/60Hz - 24 V DC

GV4AU027

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	MN
产品类型	瞬动电压线圈
产品应用	远程控制
适用范围	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
电压脱扣类型	欠压脱扣
控制回路电压 [Uc]	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC

补充信息

额定绝缘电压 [Ui]	24 V 符合 IEC 60947-1
脱扣电压范围	< 0.35 Un failsafe opening 0.35...0.7 Un possible opening 0.85...1.1 Un enabled closing
安装类型	内置式
Maximum inrush power in VA	7 VA
浪涌功率 (W)	2 W
(~50Hz保持)功耗 (VA)	7 VA
吸持功耗 (W)	2 W
机械寿命	20000 次
动作时间	< 50 ms
接线能力	弹簧端子 1 0.5...1.5 mm ² 电缆类型: 软线 不带接线端子
剥线长度	8 mm

环境

每套数量	"一套 1 只"
------	----------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	3.500 cm
包装1：宽度	6.000 cm
包装1：长度	8.500 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

包装重量	66.000 g
包装2：包装单位类型	S03
包装2：包装单位数量	10
包装2：高度	30.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	1.120 kg
包装3：包装单位类型	BB1
包装3：包装单位数量	10
包装3：高度	9.000 cm
包装3：宽度	13.000 cm
包装3：长度	18.500 cm
包装3：毛重	690.000 g

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	252
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无卤状态	产品中的卤素含量高于限值

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。