

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: LED2WORK GmbH.

Leverantörens adress: Vertrieb, Stuttgarter Straße 13A, 75179 Pforzheim, DE

Modellbeteckning: 2941-1491-00-LE-498

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	DLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	-		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej


Produktparametrar

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	12	Energieffektivitetsklass	D
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	1 506 i Vid kon (120°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	5 600
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	11,7	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	85

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	7	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	498		
	Djup	12		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,329 0,342
Parametrar för riktade ljuskällor:				
Största ljusstyrka (cd)		855	Strålvinkeln i grader, eller intervallet av strålvinklar som kan ställas in	116
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningningsindex		0	Livslängdsfaktor	-
Ljusflödesförhållande		-		


(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.



Spektrum

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 20/08/2021



EPREL-registreringsnummer: 777682

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/777682>

Leverantör: LED2WORK GmbH (Tillverkare)

Webbplats: led2work.com

Kundsupport:

Namn: Vertrieb

Webbplats: www.led2work.com

E-postadress: info@led2work.com

Telefon: +49 7231 44920-00

Adress:

Stuttgarter Straße 13A

75179 Pforzheim

Tyskland