

## Información Producto

### Cinta de tejido recubierto de altas prestaciones

tesa® 4651 es una cinta de tejido recubierto de altas prestaciones. El soporte de rayon de trama 148 y el adhesivo de caucho natural la hacen apropiada para prácticamente cualquier aplicación.

#### Características:

- elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- excelente resistencia a la rotura
- corte limpio tanto longitudinal como transversal (corte con la mano)
- se puede escribir
- conformable
- disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón

### Aplicaciones principales

- Unión y refuerzo de tubos pesados, perfiles, etc.
- Sellado de agujeros y otras aberturas
- Marcado de cables y líneas
- Identificado y codificado
- Marcado de suelos
- Protección de cantos vivos
- Fijado y aislado de cables
- Sellado de bidones y tubos
- ... y mucho más

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Datos técnicos

• Material de soporte	tejido con recubrimiento acrílico	• Resistencia a la rotura	100 N/cm
• Espesor total	310 µm	• Resistencia a la temperatura (30 min)	130 °C
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Malla	145 contar por pulgada cuadrada
• Elongación a la ruptura	13 %		

#### Adhesión sobre

- acero 3.3 N/cm

#### Propiedades

- |                                |      |                             |      |
|--------------------------------|------|-----------------------------|------|
| • Se puede cortar con la mano. | ●●●● | • Adecuado para troquelar   | Si   |
| • Línea nítidas de corte       | ●●●● | • Resistencia a la abrasión | ●●●● |
| • Se puede escribir encima     | Si   | • Resistente al agua        | ●●●● |

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●●● bueno ●● medio ● bajo

# tesa® 4651

## Información Producto



### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=04651>