




Répartiteur en Y

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Remarque sur la température ambiante		cULus: ...65 °C
Température de stockage	[°C]	-25...55
Humidité de stockage	[%]	10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée		1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations		
Homologation UL	alimentation en tension	Class 2
	Numéro de fichier UL	E191684
Données mécaniques		
Poids	[g]	34,6
Matière du corps		PA



Répartiteur en Y

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS


Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints	EPDM
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur C

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PA, orange; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



Raccordement selon CEI 61076-2-101

Raccordement électrique - Connecteur femelle A/B

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PA, orange; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

