




Données techniques

32908XU

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	40 mm
D - Diamètre Extérieur	62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	15 mm
C - Largeur de la bague extérieure	12 mm
T - Largeur totale	15 mm
a - Position Point Application Charges	11,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Masse	0,161 kg
Libellé ISO355	T2BC040

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	36000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	48000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	5850000 mN
A2 - Coefficient matière	1
e - Coefficient	0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale	1.14
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	2.07
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	46800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	35400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	44,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI	45,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	57,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE	58,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement	0,6 mm
r1a - Rayon max de raccordement	0,6 mm

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X ₀	Y ₀
0.5	Y0

Si $P_0 < F_r$, alors considérer $P_0 = F_r$

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

